

머신 피트가 통합된 레벨링 캐스터 프로파일 알루미늄용

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

휠 바디용 하우징: 시트 스틸.

스위벨 피트용 하우징: 알루미늄 다이캐스팅.

마운팅 플레이트: 스틸.

작동 레버: 스틸, 플라스틱 PUR 소재의 보호 커버. 스위벨 피트: 플라스틱 PA, 강화 유리 볼. 스프링들: 스틸.

휠 림: 도표 참조.

트레드: 도표 참조.

표면 마무리:

휠 바디용 하우징: 광택 처리 및 피막 처리.

스위벨 피트용 하우징: 알루미늄 컬러 파우더 코팅.

마운팅 플레이트: 광택 처리.

작동 레버: 광택 처리, 검정 보호 커버.

스위벨 피트: 검정. 스프링들: 광택 처리.

휠 림: 도표 참조.

트레드: 도표 참조.

정보:

통합된 레벨링 머신 피트가 있는 스위벨 캐스터 버전인 레벨링 캐스터. 스위벨 헤드에 밀폐된 볼 베어링 포함. 볼트로 고정된 휠 축. 롤러와 함께 회전하지 않는 인체공학적 형태의 작동 레버는 조작이 용이합니다. 짧은 작동 거리, 동일한 푸시 스트로크 및 매우 높은 굴착력으로 무거운 장비도 쉽게 들어올리고 안전하게 고정할 수 있습니다. 최대 1:20의 높은 레버 비율로 인해 200kg을 들어올리기 위해 10kg의 중량만 필요합니다. 스위벨 피트에 장착된 미끄럼 방지 플레이트는 스위벨 피트가 미끄러지지 않도록 하고 바닥을 보호합니다.


40mm 및 45mm 크기의 프로파일 알루미늄에 장착하기 위한 스레드 보호 및 통합된 마운팅 플레이트 포함.

도면 설명:

1) 회전 가능

머신 피트가 통합된 레벨링 캐스터 프로파일 알루미늄용

도면



품목 요약

프로파일 알루미늄용 머신 피트가 통합된 레벨링 캐스터

주문 번호	A	D	H	휠 베어링	지탱력 kg	가장자리 재료	ESD 정전기 방지	휠 스퀀드 재료
K2237.08040110	56	80	125	슬라이딩 베어링	150	폴리아미드, 회색	아니오	폴리아미드, 검정
K2237.10040110	65	100	145	슬라이딩 베어링	200	폴리아미드, 회색	아니오	폴리아미드, 검정