

마그네트(플랫 그립퍼) SmCo

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 스틸.
마그네트 코어 SmCo.

표면 마무리:

하우징, 아연 도금.

정보:

플랫 그립퍼, 차폐 시스템.
SmCo 코어 플랫 그립퍼는 AlNiCo 또는
하드 페라이트 그립에 비해 세 배 또는
다섯 배의 높은 부착력을 가짐.


온도 범위:

max. 200 °C.

도면 설명:

1) 접착 표면

도면



품목 요약

마그네트(플랫 그립퍼), SmCo

주문 번호 타입 A	주문 번호 타입 B	D	D1	D2	H	H1	T	접착력 N
K0550.01	K0550.11	6 ±0,15	-/6	-/M3	4,5	-/11,5	-/6	5
K0550.02	K0550.12	8 ±0,15	-/6	-/M3	4,5	-/11,5	-/6	11
K0550.03	K0550.13	10 ±0,15	-/6	-/M3	4,5	-/11,5	-/6	20
K0550.04	K0550.14	13 ±0,15	-/6	-/M3	4,5	-/11,5	-/6	40
K0550.05	K0550.15	16 ±0,15	-/6	-/M4	4,5	-/11,5	-/6	60
K0550.06	K0550.16	20 ±0,15	-/8	-/M4	6	-/13	-/7,5	90
K0550.07	K0550.17	25 ±0,15	-/8	-/M4	7	-/14	-/7,5	150
K0550.08	K0550.18	32 ±0,20	-/10	-/M5	7	-/15,5	-/8,5	220

