푸시 풀 클램프 마운팅 브라켓 유

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
스틸 또는 스테인리스 스틸.

표면 마무리:
아연 도금, 피막 처리.
커넥팅 로드 및 클램핑 스핀들, 인산염 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성

정보:
푸시 풀 클램프는 열리고 닫힌 핸들
위치에서 잠기게 된다. 즉 밀고 당기는
용도로 사용되어 집니다.
공급된 나사 너트는 어느 위치에나 장착을
쉽게 해줍니다.

K0085.0100 버전은 네오프렌
압력 패드를 공급함.

K0085.0100N, K0085.0200N, K0085.0400N
버전은 마운팅 브라켓 없음.

액세서리:
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106

도면 설명:
1) K0085.0400 사양의 경우 브라켓을 커넥팅 로드 방향으로 장착해야 합니다.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

푸시 풀 클램프 마운팅 브라켓 유

도면



K0085.0200
K0085.0400

K0085.0100

품목 요약

브라켓 장착 푸시 풀 클램프

주문 번호	본체 재질	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	홀딩력 F2 N	클램핑력 F1 N	적합한 플라스틱 그립
K0085.0100	스틸	190°	40	1000	500	K0100.22
K0085.0200	스틸	190°	50	2000	2000	K0100.28
K0085.0400	스틸	190°	150	4000	2500	K0100.30
K0085.0100N	스테인레스 스틸	190°	40	1000	500	K0100.22
K0085.0200N	스테인레스 스틸	190°	50	2000	2000	K0100.28
K0085.0400N	스테인레스 스틸	190°	150	4000	2500	K0100.30

주문 번호	본체 재질	A1	A2	B	B1	B2	B3	C1	D	D1	H	L	L1	L2	L3	L4	M	M1	S1	R	스트로크 S
K0085.0100	스틸	20	13,5	18	44	-	25	28	5,2	10	98	69	34	10	15	23	M6x25	M16x1,5	4	70	20
K0085.0200	스틸	23	13	30	57	42	28	34	6,5	12	147	108	53	12	25	41	M8x40	M20x1,5	4	112	40
K0085.0400	스틸	30	18	30	64	45	38	30	8,5	16	160	175	88	17	35	71	M10x50	M24x1,5	5	130	68
K0085.0100N	스테인레스 스틸	30	13,5	18	44	-	25	26	5,2	10	98	69	34	10	15	23	M6x25	M16x1,5	2	70	20
K0085.0200N	스테인레스 스틸	23	13	30	57	42	28	25	6,5	12	137	108	53	12	25	41	M8x40	M20x1,5	4	112	40
K0085.0400N	스테인레스 스틸	30	18	30	64	45	38	30	8,5	16	160	175	88	17	35	71	M10x50	M24x1,5	5	130	68

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG