


클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 검정색 및 은색, 나사 inserts, 스틸, 검정 산화처리

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.

표면 마무리:

플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸, 검정 산화.

정보:

시리즈별로 공급 가능함:
검정색 반광택, 은 색.

$L \geq 60\text{mm}$ 인 경우 나사 길이는 60mm입니다.


요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이, 색상 및
특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는
추가 비용으로 공급 가능함.

도면 설명:

1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 검정색 및 은색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
도면



품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	톱니 수	L
K0116.1051X10	검정 반광택	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0116.1051X15	검정 반광택	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0116.1051X20	검정 반광택	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0116.1051X25	검정 반광택	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0116.1051X30	검정 반광택	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	30
K0116.1051X35	검정 반광택	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	35
K0116.1051X40	검정 반광택	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	40
K0116.1051X45	검정 반광택	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	45
K0116.1051X50	검정 반광택	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	50
K0116.1061X10	검정 반광택	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0116.1061X15	검정 반광택	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0116.1061X20	검정 반광택	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0116.1061X25	검정 반광택	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0116.1061X30	검정 반광택	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	30
K0116.1061X35	검정 반광택	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	35
K0116.1061X40	검정 반광택	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	40
K0116.1061X45	검정 반광택	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	45
K0116.1061X50	검정 반광택	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	50
K0116.2061X15	검정 반광택	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0116.2061X20	검정 반광택	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0116.2061X25	검정 반광택	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0116.2061X30	검정 반광택	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0116.2061X35	검정 반광택	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	35
K0116.2061X40	검정 반광택	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0116.2061X45	검정 반광택	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	45
K0116.2061X50	검정 반광택	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 검정색 및 은색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	톱니 수	L
K0116.2061X55	검정 반광택	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	55
K0116.2061X60	검정 반광택	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0116.2081X15	검정 반광택	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0116.2081X20	검정 반광택	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0116.2081X25	검정 반광택	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0116.2081X30	검정 반광택	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0116.2081X35	검정 반광택	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	35
K0116.2081X40	검정 반광택	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0116.2081X45	검정 반광택	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	45
K0116.2081X50	검정 반광택	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0116.2081X55	검정 반광택	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	55
K0116.2081X60	검정 반광택	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0116.2101X15	검정 반광택	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0116.2101X20	검정 반광택	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0116.2101X25	검정 반광택	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0116.2101X30	검정 반광택	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0116.2101X35	검정 반광택	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	35
K0116.2101X40	검정 반광택	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0116.2101X45	검정 반광택	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	45
K0116.2101X50	검정 반광택	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0116.2101X55	검정 반광택	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	55
K0116.2101X60	검정 반광택	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0116.3081X15	검정 반광택	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	15
K0116.3081X20	검정 반광택	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0116.3081X25	검정 반광택	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0116.3081X30	검정 반광택	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0116.3081X35	검정 반광택	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	35
K0116.3081X40	검정 반광택	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40
K0116.3081X45	검정 반광택	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	45
K0116.3081X50	검정 반광택	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0116.3081X55	검정 반광택	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	55
K0116.3081X60	검정 반광택	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0116.3101X15	검정 반광택	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	15
K0116.3101X20	검정 반광택	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0116.3101X25	검정 반광택	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0116.3101X30	검정 반광택	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0116.3101X35	검정 반광택	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	35
K0116.3101X40	검정 반광택	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40
K0116.3101X45	검정 반광택	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	45
K0116.3101X50	검정 반광택	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0116.3101X55	검정 반광택	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	55
K0116.3101X60	검정 반광택	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0116.4101X20	검정 반광택	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	20
K0116.4101X25	검정 반광택	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	25
K0116.4101X30	검정 반광택	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	30
K0116.4101X35	검정 반광택	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	35
K0116.4101X40	검정 반광택	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	40
K0116.4101X45	검정 반광택	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	45
K0116.4101X50	검정 반광택	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	50
K0116.4101X55	검정 반광택	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	55
K0116.4101X60	검정 반광택	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	60
K0116.4101X70	검정 반광택	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	70
K0116.4101X80	검정 반광택	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	80
K0116.4101X90	검정 반광택	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	90
K0116.4121X20	검정 반광택	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	20
K0116.4121X25	검정 반광택	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	25
K0116.4121X30	검정 반광택	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	30
K0116.4121X35	검정 반광택	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	35
K0116.4121X40	검정 반광택	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	40
K0116.4121X45	검정 반광택	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	45
K0116.4121X50	검정 반광택	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	50
K0116.4121X55	검정 반광택	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	55

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 검정색 및 은색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	톱니 수	L
K0116.4121X60	검정 반광택	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	60
K0116.4121X70	검정 반광택	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	70
K0116.4121X80	검정 반광택	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	80
K0116.4121X90	검정 반광택	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	90
K0116.5121X25	검정 반광택	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	25
K0116.5121X30	검정 반광택	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	30
K0116.5121X35	검정 반광택	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	35
K0116.5121X40	검정 반광택	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	40
K0116.5121X45	검정 반광택	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	45
K0116.5121X50	검정 반광택	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	50
K0116.5121X55	검정 반광택	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	55
K0116.5121X60	검정 반광택	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	60
K0116.5121X70	검정 반광택	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	70
K0116.5121X80	검정 반광택	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	80
K0116.5121X90	검정 반광택	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	90
K0116.5161X25	검정 반광택	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	25
K0116.5161X30	검정 반광택	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	30
K0116.5161X35	검정 반광택	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	35
K0116.5161X40	검정 반광택	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	40
K0116.5161X45	검정 반광택	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	45
K0116.5161X50	검정 반광택	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	50
K0116.5161X55	검정 반광택	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	55
K0116.5161X60	검정 반광택	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	60
K0116.5161X70	검정 반광택	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	70
K0116.5161X80	검정 반광택	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	80
K0116.5161X90	검정 반광택	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	90
K0116.1053X10	실버 메탈릭	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0116.1053X15	실버 메탈릭	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0116.1053X20	실버 메탈릭	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0116.1053X25	실버 메탈릭	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0116.1053X30	실버 메탈릭	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	30
K0116.1053X35	실버 메탈릭	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	35
K0116.1053X40	실버 메탈릭	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	40
K0116.1053X45	실버 메탈릭	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	45
K0116.1053X50	실버 메탈릭	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	50
K0116.1063X10	실버 메탈릭	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0116.1063X15	실버 메탈릭	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0116.1063X20	실버 메탈릭	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0116.1063X25	실버 메탈릭	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0116.1063X30	실버 메탈릭	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	30
K0116.1063X35	실버 메탈릭	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	35
K0116.1063X40	실버 메탈릭	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	40
K0116.1063X45	실버 메탈릭	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	45
K0116.1063X50	실버 메탈릭	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	50
K0116.2063X15	실버 메탈릭	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0116.2063X20	실버 메탈릭	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0116.2063X25	실버 메탈릭	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0116.2063X30	실버 메탈릭	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0116.2063X35	실버 메탈릭	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	35
K0116.2063X40	실버 메탈릭	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0116.2063X45	실버 메탈릭	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	45
K0116.2063X50	실버 메탈릭	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0116.2063X55	실버 메탈릭	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	55
K0116.2063X60	실버 메탈릭	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0116.2083X15	실버 메탈릭	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0116.2083X20	실버 메탈릭	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0116.2083X25	실버 메탈릭	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0116.2083X30	실버 메탈릭	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0116.2083X35	실버 메탈릭	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	35
K0116.2083X40	실버 메탈릭	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0116.2083X45	실버 메탈릭	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	45
K0116.2083X50	실버 메탈릭	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 검정색 및 은색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	톱니 수	L
K0116.2083X55	실버 메탈릭	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	55
K0116.2083X60	실버 메탈릭	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0116.2103X15	실버 메탈릭	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0116.2103X20	실버 메탈릭	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0116.2103X25	실버 메탈릭	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0116.2103X30	실버 메탈릭	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0116.2103X35	실버 메탈릭	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	35
K0116.2103X40	실버 메탈릭	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0116.2103X45	실버 메탈릭	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	45
K0116.2103X50	실버 메탈릭	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0116.2103X55	실버 메탈릭	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	55
K0116.2103X60	실버 메탈릭	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0116.3083X15	실버 메탈릭	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	15
K0116.3083X20	실버 메탈릭	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0116.3083X25	실버 메탈릭	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0116.3083X30	실버 메탈릭	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0116.3083X35	실버 메탈릭	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	35
K0116.3083X40	실버 메탈릭	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40
K0116.3083X45	실버 메탈릭	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	45
K0116.3083X50	실버 메탈릭	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0116.3083X55	실버 메탈릭	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	55
K0116.3083X60	실버 메탈릭	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0116.3103X15	실버 메탈릭	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	15
K0116.3103X20	실버 메탈릭	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0116.3103X25	실버 메탈릭	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0116.3103X30	실버 메탈릭	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0116.3103X35	실버 메탈릭	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	35
K0116.3103X40	실버 메탈릭	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40
K0116.3103X45	실버 메탈릭	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	45
K0116.3103X50	실버 메탈릭	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0116.3103X55	실버 메탈릭	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	55
K0116.3103X60	실버 메탈릭	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0116.4103X20	실버 메탈릭	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	20
K0116.4103X25	실버 메탈릭	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	25
K0116.4103X30	실버 메탈릭	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	30
K0116.4103X35	실버 메탈릭	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	35
K0116.4103X40	실버 메탈릭	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	40
K0116.4103X45	실버 메탈릭	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	45
K0116.4103X50	실버 메탈릭	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	50
K0116.4103X55	실버 메탈릭	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	55
K0116.4103X60	실버 메탈릭	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	60
K0116.4103X70	실버 메탈릭	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	70
K0116.4103X80	실버 메탈릭	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	80
K0116.4103X90	실버 메탈릭	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	90
K0116.4123X20	실버 메탈릭	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	20
K0116.4123X25	실버 메탈릭	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	25
K0116.4123X30	실버 메탈릭	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	30
K0116.4123X35	실버 메탈릭	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	35
K0116.4123X40	실버 메탈릭	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	40
K0116.4123X45	실버 메탈릭	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	45
K0116.4123X50	실버 메탈릭	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	50
K0116.4123X55	실버 메탈릭	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	55
K0116.4123X60	실버 메탈릭	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	60
K0116.4123X70	실버 메탈릭	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	70
K0116.4123X80	실버 메탈릭	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	80
K0116.4123X90	실버 메탈릭	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	90
K0116.5123X25	실버 메탈릭	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	25
K0116.5123X30	실버 메탈릭	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	30
K0116.5123X35	실버 메탈릭	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	35
K0116.5123X40	실버 메탈릭	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	40
K0116.5123X45	실버 메탈릭	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	45
K0116.5123X50	실버 메탈릭	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	50

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 검정색 및 은색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	톱니 수	L
K0116.5123X55	실버 메탈릭	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	55
K0116.5123X60	실버 메탈릭	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	60
K0116.5123X70	실버 메탈릭	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	70
K0116.5123X80	실버 메탈릭	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	80
K0116.5123X90	실버 메탈릭	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	90
K0116.5163X25	실버 메탈릭	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	25
K0116.5163X30	실버 메탈릭	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	30
K0116.5163X35	실버 메탈릭	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	35
K0116.5163X40	실버 메탈릭	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	40
K0116.5163X45	실버 메탈릭	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	45
K0116.5163X50	실버 메탈릭	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	50
K0116.5163X55	실버 메탈릭	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	55
K0116.5163X60	실버 메탈릭	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	60
K0116.5163X70	실버 메탈릭	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	70
K0116.5163X80	실버 메탈릭	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	80
K0116.5163X90	실버 메탈릭	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	90