


회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전, 회전 작용; 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

회전 래치는 장치 또는 폴업을 빠르고 간단하게 교체하고 잠그는 데 사용됩니다.

공구 없이 클램핑할 수 있어 준비 시간이 단축됩니다.

재질:

하우징, 스테인리스 스틸.

회전 헤드, 열가소성 PA(폴리아미드) 또는 스테인리스 스틸.

표면 마무리:

하우징, 무광택 처리.

회전 헤드, PA 유리 섬유 강화, 검은색.

회전 헤드, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.

정보:

스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.

다양한 클램핑 핀의 사용에 따라 플레이트 두께가 달라집니다(K2257).

플레이트 두께 6mm용 클램핑 핀 타입 A 또는 플레이트 두께 9mm용 클램핑 핀 타입 B를 사용하는 조립방식 1.

플레이트 두께 6mm 이상 20mm용 클램핑 핀 타입 A 또는 플레이트 두께 9mm 이상 20mm용 클램핑 핀 타입 B를 사용하는 조립방식 2.

클램핑 핀은 별도로 주문해야 합니다.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.

액추에이션 원리:

회전 헤드가 "OFF" 위치에 있는지 확인하십시오.

회전 래치를 클램핑 핀 위에 놓고 회전 헤드를 "ON" 위치로 돌리십시오.


액세서리:

클램핑 핀, 스테인리스 스틸, 회전 래치용, K2257.

도면 설명:

- 1) 조립방식 1
- 2) 조립방식 2
- 3) 플레이트

회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전, 회전 작용; 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 도면



품목 요약

회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전 트위스트 노브와 회전 헤드 있음, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸

주문 번호	구성품 재질	DD	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	H	H1	H2	M	T	T1	T2	장력 N	추출력 F kN	지탱력 N	온도 저항
K2256.14	폴리아미드	6	14	25	30	21	14	26	4,4	2,4	40	14,7	5,5	M02X4	6/9	6-20/9-20	2,5	150	1,8	450	≤130 °C
K2256.18	폴리아미드	8	18	34	40	28	18	35	6,5	3,4	48	16	5,5	M3x5	6/9	6-20/9-20	2,5	250	2,4	750	≤180 °C
K2256.114	스테인레스 스틸 A2	6	14	25	30	21	14	26	4,4	2,4	40	14,7	5,5	M02X4	6/9	6-20/9-20	2,5	150	1,8	450	≤130 °C
K2256.118	스테인레스 스틸 A2	8	18	34	40	28	18	35	6,5	3,4	48	16	5,5	M3x5	6/9	6-20/9-20	2,5	250	2,4	750	≤180 °C

회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전, 회전 작용; 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
품목 요약
