

디스크 핸드 휠 그립 무

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 허브 니켈 도금 또는
스테인레스 스틸 1.4305, 소재.

표면 마무리:
고광택 폴리싱 처리.

요청 시:
다른 로케이팅 홀.

도면 설명:
타입 D: 사전 홀 작업
타입 E: 로케이팅 홀 있음

도면



품목 요약

디스크 핸드 휠 그립 무

주문 번호	타입	모델 1	구성품 재질	D1	D2	D3	D4	D8	H	H2	L1	L2	L3
K0165.0100X06	D	사전 드릴 작업	스틸	100	6	22	20	29	12	8	29,5	19	39
K0165.0125X08	D	사전 드릴 작업	스틸	125	8	26	21	34	15	8	34	24	46
K0165.0140X08	D	사전 드릴 작업	스틸	140	8	30	25	39	16	8	38,5	27	52
K0165.0160X10	D	사전 드릴 작업	스틸	160	10	33	30	43	20	8	41,3	30,1	57
K0165.1100X10	E	천공	스틸	100	10H8	22	20	29	-	8	29,5	19	39
K0165.1125X12	E	천공	스틸	125	12H8	26	21	34	-	8	34	24	46
K0165.1140X14	E	천공	스틸	140	14H8	30	25	39	-	8	38,5	27	52
K0165.1160X16	E	천공	스틸	160	16H8	33	30	43	-	8	41,3	30,1	57
K0165.1160X18	E	천공	스틸	160	18H8	33	30	43	-	8	41,3	30,1	57

디스크 핸드 휠 그립 무

품목 요약

주문 번호	타입	모델 1	구성품 재질	D1	D2	D3	D4	D8	H	H2	L1	L2	L3
K0165.2100X06	D	사전 드릴 작업	스테인리스 스틸	100	6	22	20	29	12	8	29,5	19	39
K0165.2125X08	D	사전 드릴 작업	스테인리스 스틸	125	8	26	21	34	15	8	34	24	46
K0165.2140X08	D	사전 드릴 작업	스테인리스 스틸	140	8	30	25	39	16	8	38,5	27	52
K0165.2160X10	D	사전 드릴 작업	스테인리스 스틸	160	10	33	30	43	20	8	41,3	30,1	57