

양쪽 경사가 있고 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

다리 열가소성, 강화 유리 볼, 검정색.
연결관 알루미늄 EN AW-6060.

표면 마무리:

연결관, 연마된 자연색 산화 처리
연결관, 세레이션 있는 플라스틱 코팅, 검정


정보:

그립 다리는 바 접촉 부분에 4 개의 클램핑 브릿지가 있음. 연결관을 누를 때 이는 닳아 벗겨져 정확한 위치를 유도함. 검정색 아연 도금 고정 스크류와 해당 플랫 와셔 및 너트를 함께 공급함.

조립:

조작면으로부터

도면



품목 요약

튜브 그립

주문 번호	본체 재질	표면 기본 몸체	A	B	B1	D	H	L	하중 N
K0221.1801	알루미늄	연마 및 산화 처리	180	30	20X2	M8x30	55,5	210	1000
K0221.2001	알루미늄	연마 및 산화 처리	200	30	20X2	M8x30	55,5	230	1000

양쪽 경사가 있고 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립

품목 요약

주문 번호	본체 재질	표면 기본 몸체	A	B	B1	D	H	L	하중 N
K0221.2501	알루미늄	연마 및 산화 처리	250	30	20X2	M8x30	55,5	280	1000
K0221.3001	알루미늄	연마 및 산화 처리	300	30	20X2	M8x30	55,5	330	1000
K0221.3501	알루미늄	연마 및 산화 처리	350	30	20X2	M8x30	55,5	380	1000
K0221.4001	알루미늄	연마 및 산화 처리	400	30	20X2	M8x30	55,5	430	1000
K0221.5001	알루미늄	연마 및 산화 처리	500	30	20X2	M8x30	55,5	530	1000
K0221.6001	알루미늄	연마 및 산화 처리	600	30	20X2	M8x30	55,5	630	1000
K0221.1802	알루미늄	합성수지 커버	180	30	20X2	M8x30	55,5	210	1000
K0221.2002	알루미늄	합성수지 커버	200	30	20X2	M8x30	55,5	230	1000
K0221.2502	알루미늄	합성수지 커버	250	30	20X2	M8x30	55,5	280	1000
K0221.3002	알루미늄	합성수지 커버	300	30	20X2	M8x30	55,5	330	1000
K0221.3502	알루미늄	합성수지 커버	350	30	20X2	M8x30	55,5	380	1000
K0221.4002	알루미늄	합성수지 커버	400	30	20X2	M8x30	55,5	430	1000
K0221.5002	알루미늄	합성수지 커버	500	30	20X2	M8x30	55,5	530	1000
K0221.6002	알루미늄	합성수지 커버	600	30	20X2	M8x30	55,5	630	1000