

정사각형 알루미늄 보우 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

그립 다리와 그립 링크 알루미늄 EN AW-6060.
스테인레스 스틸 연결 핀.


표면 마무리:

그립 다리/그립 링크 정밀 연마, 검정색,
또는 자연색 산화 처리.

정보:

그립 시리즈는 견고한 구성 기술을 통해
모서리 보호로도 이용할 수 있음.

도면



품목 요약

풀 핸들

주문 번호	본체 색상	A	B	D	H	L	하중 N
K0228.250081	검정 산화 처리	250	38	M8	55	274	1000
K0228.300081	검정 산화 처리	300	38	M8	55	324	1000
K0228.400081	검정 산화 처리	400	38	M8	55	424	1000
K0228.500081	검정 산화 처리	500	38	M8	55	524	1000
K0228.600081	검정 산화 처리	600	38	M8	55	624	1000
K0228.250083	자연색 산화처리	250	38	M8	55	274	1000
K0228.300083	자연색 산화처리	300	38	M8	55	324	1000
K0228.400083	자연색 산화처리	400	38	M8	55	424	1000
K0228.500083	자연색 산화처리	500	38	M8	55	524	1000
K0228.600083	자연색 산화처리	600	38	M8	55	624	1000

정사각형 알루미늄 보우 그립

품목 요약
