

인덱스 플런저, 스틸, 사각형

품목 설명/제품 이미지



흑회색 RAL 7021	퓨어 오렌지 RAL 2004	밝은 노랑 RAL 1021	신호등 빨강 RAL 3020
신호 녹색 RAL 6032	트래픽 블루 RAL 5017	연한 회색 RAL 7035	

설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게됩니다.

락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.

재질:

잠금 바 와 잠금 핀, 스틸.

슬리브 1.0403.

압축 스프링 1.4310.

잠금 바 캡 열가소성 수지 PA.

표면 마무리:

검정 산화 마무리된 슬리브 및 잠금 바.

경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.

자연적으로 마무리된 압축 스프링.

다양한 색깔의 잠금 바 캡:

- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035

정보:

사각 슬리브로 인해 인덱스 플런저는 용접하기 적합합니다. 스프링이 과열로 인해 손상되지 않도록 점용접을 통한 포지셔닝을 추천합니다.

장점:

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 들어갑니다.

잠금 바 캡의 플라스틱 색깔을 선택 가능.

사각 슬리브,, 용접용.

요청 시:

스페셜 버전.

액세서리:

포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.


도면 설명:

타입 G: 잠금 바 캡 없음

타입 H: 잠금 바 캡 있음

인덱스 플런저, 스틸, 사각형

도면



품목 요약

인덱스 플런저, 스틸, 사각형

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2222.100410	G	-	4	10	38,5	25	9	3	6	1	12	8	14
K2222.100510	G	-	5	10	38,5	25	9	3	6	1,3	12	8	14
K2222.100610	G	-	6	10	38,5	25	9	3	6	1,8	12	8	14
K2222.100512	G	-	5	12	47,4	30	10,8	3,6	8	1,3	16	8	14
K2222.100612	G	-	6	12	47,4	30	10,8	3,6	8	1,8	16	8	14
K2222.100812	G	-	8	12	47,4	30	10,8	3,6	8	2,3	16	8	14
K2222.100616	G	-	6	16	61,2	40	14,4	4,8	10	1,8	20	15	35
K2222.100816	G	-	8	16	61,2	40	14,4	4,8	10	2,3	20	15	35
K2222.101016	G	-	10	16	61,2	40	14,4	4,8	10	2,8	20	15	35
K2222.100820	G	-	8	20	71	50	18	6	12	2,3	24	20	60
K2222.101020	G	-	10	20	71	50	18	6	12	2,8	24	20	60
K2222.101220	G	-	12	20	71	50	18	6	12	3	24	20	60
K2222.110410	H	검회색 RAL 7021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.110510	H	검회색 RAL 7021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.110610	H	검회색 RAL 7021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.110512	H	검회색 RAL 7021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.110612	H	검회색 RAL 7021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.110812	H	검회색 RAL 7021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.110616	H	검회색 RAL 7021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.110816	H	검회색 RAL 7021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.111016	H	검회색 RAL 7021	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.110820	H	검회색 RAL 7021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.111020	H	검회색 RAL 7021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.111220	H	검회색 RAL 7021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.1104102	H	푸어 오렌지 RAL 2004	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.1105102	H	푸어 오렌지 RAL 2004	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.1106102	H	푸어 오렌지 RAL 2004	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14

인덱스 플런저, 스틸, 사각형

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2222.1105122	H	푸어 오렌지 RAL 2004	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.1106122	H	푸어 오렌지 RAL 2004	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.1108122	H	푸어 오렌지 RAL 2004	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.1106162	H	푸어 오렌지 RAL 2004	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.1108162	H	푸어 오렌지 RAL 2004	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.1110162	H	푸어 오렌지 RAL 2004	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.1108202	H	푸어 오렌지 RAL 2004	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.1110202	H	푸어 오렌지 RAL 2004	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.1112202	H	푸어 오렌지 RAL 2004	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.11041016	H	밝은 노랑 RAL 1021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.11051016	H	밝은 노랑 RAL 1021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.11061016	H	밝은 노랑 RAL 1021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.11051216	H	밝은 노랑 RAL 1021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.11061216	H	밝은 노랑 RAL 1021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.11081216	H	밝은 노랑 RAL 1021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.11061616	H	밝은 노랑 RAL 1021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.11081616	H	밝은 노랑 RAL 1021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.11101616	H	밝은 노랑 RAL 1021	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.11082016	H	밝은 노랑 RAL 1021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.11102016	H	밝은 노랑 RAL 1021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.11122016	H	밝은 노랑 RAL 1021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.11041084	H	신호등 빨강 RAL 3020	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.11051084	H	신호등 빨강 RAL 3020	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.11061084	H	신호등 빨강 RAL 3020	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.11051284	H	신호등 빨강 RAL 3020	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.11061284	H	신호등 빨강 RAL 3020	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.11081284	H	신호등 빨강 RAL 3020	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.11061684	H	신호등 빨강 RAL 3020	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.11081684	H	신호등 빨강 RAL 3020	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.11101684	H	신호등 빨강 RAL 3020	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.11082084	H	신호등 빨강 RAL 3020	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.11102084	H	신호등 빨강 RAL 3020	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.11122084	H	신호등 빨강 RAL 3020	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.11041086	H	시그널 녹색 RAL 6032	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.11051086	H	시그널 녹색 RAL 6032	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.11061086	H	시그널 녹색 RAL 6032	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.11051286	H	시그널 녹색 RAL 6032	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.11061286	H	시그널 녹색 RAL 6032	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.11081286	H	시그널 녹색 RAL 6032	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.11061686	H	시그널 녹색 RAL 6032	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.11081686	H	시그널 녹색 RAL 6032	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.11101686	H	시그널 녹색 RAL 6032	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.11082086	H	시그널 녹색 RAL 6032	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.11102086	H	시그널 녹색 RAL 6032	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.11122086	H	시그널 녹색 RAL 6032	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.11041087	H	신호등 파랑 RAL 5017	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.11051087	H	신호등 파랑 RAL 5017	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.11061087	H	신호등 파랑 RAL 5017	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.11051287	H	신호등 파랑 RAL 5017	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.11061287	H	신호등 파랑 RAL 5017	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.11081287	H	신호등 파랑 RAL 5017	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.11061687	H	신호등 파랑 RAL 5017	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.11081687	H	신호등 파랑 RAL 5017	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.11101687	H	신호등 파랑 RAL 5017	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.11082087	H	신호등 파랑 RAL 5017	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.11102087	H	신호등 파랑 RAL 5017	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.11122087	H	신호등 파랑 RAL 5017	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.11051088	H	연한 회색 RAL 7035	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.11041088	H	연한 회색 RAL 7035	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.11061088	H	연한 회색 RAL 7035	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.11051288	H	연한 회색 RAL 7035	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14

인덱스 플런저, 스틸, 사각형

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2222.11061288	H	연한 회색 RAL 7035	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.11081288	H	연한 회색 RAL 7035	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.11061688	H	연한 회색 RAL 7035	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.11081688	H	연한 회색 RAL 7035	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.11101688	H	연한 회색 RAL 7035	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.11082088	H	연한 회색 RAL 7035	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.11102088	H	연한 회색 RAL 7035	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.11122088	H	연한 회색 RAL 7035	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60