

스프링 힌지, 알루미늄 프로필, 완충 장치 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 6082 T5.

표면 마무리:

알루미늄, 전기 산화처리, 무색.

정보:

힌지는 내장된 완충 장치가 있습니다. 이는 문과 덮개의 부드러운 열림 (타입 A)과 닫힘(타입 B)을 가능하게 합니다. 부가적으로 힌지는 문과 덮개를 쉽게 열 수 있도록 들림 장치가 구비되어 있습니다.

힌지는 수평과 수직 사용에 적합합니다.

완충 장치의 작동 방향은 도면에 화살표로 표시되어 있습니다.

완충 시스템의 손상을 막기 위해 열림 각도는 115°로 제한되어 있습니다.

문과 덮개의 열림과 닫힘을 억지로 빠르게 하지 마십시오. 완충 장치가 손상될 수 있습니다.

토크 완충 범위: 1.7~2.5 Nm.

스프링의 토크는 제품에 따라 다릅니다:

K2330.8215000의 열림 스프링 토크: M(180°) : 2.70 Nm / M(65°) : 3.69 Nm.

K2330.8215001용 열림 스프링의 토크: M(180°): 1.45 Nm / M(65°): 2.29 Nm.

K2330.8215010용 닫힘 스프링의 토크: M(0°): 2.68 Nm / M(115°): 3.65 Nm.


K2330.8215011의 닫힘 스프링 토크: M(0°): 1.45 Nm / M(115°): 2.28 Nm.

온도 범위:

0 C ~ + 40 C.

스프링 힌지, 알루미늄 프로필, 완충 장치 있음

도면



품목 요약

스프링 힌지, 알루미늄 프로필, 완충 장치 있음

주문 번호	모델 1	버전 2	타입	형태 타입	A	A1	B	B1	D	D1	F1 N	F2 N	S
K2330.8215000	스프링 열림	수평으로 적용	A	부드러운 열림	82,5	56,5	150	62	6,2	10,2	8000	16000	5,5
K2330.8215001	스프링 열림	수직으로 적용	A	부드러운 열림	82,5	56,5	150	62	6,2	10,2	8000	16000	5,5
K2330.8215010	스프링 잠김	수평으로 적용	B	부드러운 닫힘	82,5	56,5	150	62	6,2	10,2	8000	16000	5,5
K2330.8215011	스프링 잠김	수직으로 적용	B	부드러운 닫힘	82,5	56,5	150	62	6,2	10,2	8000	16000	5,5