



슬롯 가이드 너트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

단강 1.1191.

표면 마무리:

타입 A 검정 산화 처리.

타입 B 광택 처리 및 경화 처리.

정보:

너트 가이드 슬롯은 장치 유닛의 빠르고 정확한 포지셔닝에 사용됩니다.

많은 시간이 소요되는 유닛의 정렬이 더 이상 필요하지 않습니다.


B형은 추가적인 고정 치수를 위해 90°로 조립할 수 있습니다. 이로 인해 너트 가이드 슬롯은 두 개의 서로 다른 너트 나사에 사용될 수 있습니다.

슬롯 가이드 너트

도면


Ⓐ

K0954.08x8




Ⓑ

K0954.1814x18



K0954.1814x20



품목 요약

슬롯 가이드 너트

슬롯 가이드 너트

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	BN=슬롯 너비	B	H	H1	L	L1
K0954.08X8	A	싱글	8	8	8	-	20	-
K0954.12X20	A	싱글	20	12	14	6	30	-
K0954.12X22	A	싱글	22	12	14	6	30	-
K0954.12X30	A	싱글	30	12	14	6	30	-
K0954.14X20	A	싱글	20	14	14	6	30	-
K0954.14X22	A	싱글	22	14	14	6	30	-
K0954.14X30	A	싱글	30	14	14	6	30	-
K0954.16X20	A	싱글	20	16	14	6	30	-
K0954.16X22	A	싱글	22	16	14	6	30	-
K0954.16X30	A	싱글	30	16	14	6	30	-
K0954.18X20	A	싱글	20	18	14	6	30	-
K0954.18X22	A	싱글	22	18	14	6	30	-
K0954.18X30	A	싱글	30	18	14	6	30	-
K0954.22X20	A	싱글	20	22	14	6	30	-
K0954.22X22	A	싱글	22	22	14	6	30	-
K0954.22X30	A	싱글	30	22	14	6	30	-
K0954.1814X18	B	양쪽	18	14	10	4,9	18	18
K0954.1814X20	B	양쪽	20	14	10	4,9	20	18