

널링 노브, 표시기 있음

품목 설명/제품 이미지



흑회색 RAL 7021	퓨어 오렌지 RAL 2004	신호 녹색 RAL 6032	트래픽 블루 RAL 5017
연한 회색 RAL 7035	신호등 빨강 RAL 3020	밝은 노랑 RAL 1021	

설명

재질:

널링 노브 열가소성.
알루미늄 와셔.

표면 마무리:

널링 노브, 검정회색.와셔, 검정색 산화 처리.

정보:


화살표 표시는 산화 처리 후 새겨짐.
나사 스테드 허브 홀 H7은 샤프트에 역회전이
없는 양호한 자리를 보장함.

△ 해당 위치는 원하는 캡 색상이 가능함.
커버 색상의 경우 검정회색은 색상 코드가
요구되지 않음.

도면 설명:

1) 고정용 스레드 핀

도면



널링 노브, 표시기 있음

품목 요약

널링 노브, 표시기 있음

주문 번호	색상 덮개	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	T
K0249.105	검회색 RAL 7021	5	21	32	19	M3	26,5	12,5	7,5	4,5	17
K0249.1051	오렌지 RAL 2004	5	21	32	19	M3	26,5	12,5	7,5	4,5	17
K0249.1052	시그널 녹색 RAL6032	5	21	32	19	M3	26,5	12,5	7,5	4,5	17
K0249.1053	청색 RAL5017	5	21	32	19	M3	26,5	12,5	7,5	4,5	17
K0249.1055	연한 회색 RAL 7035	5	21	32	19	M3	26,5	12,5	7,5	4,5	17
K0249.1056	신호등 빨강 RAL 3020	5	21	32	19	M3	26,5	12,5	7,5	4,5	17
K0249.1057	밝은 노랑 RAL 1021	5	21	32	19	M3	26,5	12,5	7,5	4,5	17
K0249.206	검회색 RAL 7021	6	26	40	23	M4	31,5	15	9,5	5,5	20,5
K0249.2061	오렌지 RAL 2004	6	26	40	23	M4	31,5	15	9,5	5,5	20,5
K0249.2062	시그널 녹색 RAL6032	6	26	40	23	M4	31,5	15	9,5	5,5	20,5
K0249.2063	청색 RAL5017	6	26	40	23	M4	31,5	15	9,5	5,5	20,5
K0249.2065	연한 회색 RAL 7035	6	26	40	23	M4	31,5	15	9,5	5,5	20,5
K0249.2066	신호등 빨강 RAL 3020	6	26	40	23	M4	31,5	15	9,5	5,5	20,5
K0249.2067	밝은 노랑 RAL 1021	6	26	40	23	M4	31,5	15	9,5	5,5	20,5
K0249.308	검회색 RAL 7021	8	34	52	31	M4	43	20	12	7	22
K0249.3081	오렌지 RAL 2004	8	34	52	31	M4	43	20	12	7	22
K0249.3082	시그널 녹색 RAL6032	8	34	52	31	M4	43	20	12	7	22
K0249.3083	청색 RAL5017	8	34	52	31	M4	43	20	12	7	22
K0249.3085	연한 회색 RAL 7035	8	34	52	31	M4	43	20	12	7	22
K0249.3086	신호등 빨강 RAL 3020	8	34	52	31	M4	43	20	12	7	22
K0249.3087	밝은 노랑 RAL 1021	8	34	52	31	M4	43	20	12	7	22