

널링 휠, 그립 있음

품목 설명/제품 이미지



흑회색 RAL 7021	퓨어 오렌지 RAL 2004	신호 녹색 RAL 6032	트래픽 블루 RAL 5017
연한 회색 RAL 7035	신호등 빨강 RAL 3020	밝은 노랑 RAL 1021	

설명

재질:

열가소성, 검정회색 부시, 스틸 5.8.

표면 마무리:


스틸, 청색 피막처리.

도면 설명:

타입 H: 크로스 보어 없음

타입 M: 크로스 보어 및 스레드 핀 있음

도면



품목 요약

널링 휠, 그립 있음

주문 번호	타입	색상 표기	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	L1	T
K0262.2106	H	검회색 RAL 7021	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21061	H	오렌지 RAL 2004	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10

널링 휠, 그립 있음

품목 요약

주문 번호	타입	색상 덮개	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	L1	T
K0262.21062	H	시그널 녹색 RAL6032	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21063	H	청색 RAL5017	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21065	H	연한 회색 RAL 7035	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21066	H	신호등 빨강 RAL 3020	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21067	H	밝은 노랑 RAL 1021	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.2206	H	검회색 RAL 7021	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22061	H	오렌지 RAL 2004	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22062	H	시그널 녹색 RAL6032	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22063	H	청색 RAL5017	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22065	H	연한 회색 RAL 7035	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22066	H	신호등 빨강 RAL 3020	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22067	H	밝은 노랑 RAL 1021	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.2308	H	검회색 RAL 7021	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23081	H	오렌지 RAL 2004	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23082	H	시그널 녹색 RAL6032	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23083	H	청색 RAL5017	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23085	H	연한 회색 RAL 7035	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23086	H	신호등 빨강 RAL 3020	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23087	H	밝은 노랑 RAL 1021	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.1106	M	검회색 RAL 7021	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11061	M	오렌지 RAL 2004	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11062	M	시그널 녹색 RAL6032	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11063	M	청색 RAL5017	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11065	M	연한 회색 RAL 7035	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11066	M	신호등 빨강 RAL 3020	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11067	M	밝은 노랑 RAL 1021	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.1206	M	검회색 RAL 7021	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12061	M	오렌지 RAL 2004	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12062	M	시그널 녹색 RAL6032	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12063	M	청색 RAL5017	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12065	M	연한 회색 RAL 7035	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12066	M	신호등 빨강 RAL 3020	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12067	M	밝은 노랑 RAL 1021	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.1308	M	검회색 RAL 7021	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13081	M	오렌지 RAL 2004	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13082	M	시그널 녹색 RAL6032	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13083	M	청색 RAL5017	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13085	M	연한 회색 RAL 7035	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13086	M	신호등 빨강 RAL 3020	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13087	M	밝은 노랑 RAL 1021	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14