

3자 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

강화 유리 볼 재료의 그립 열가소성.
열가소성 커버.
스틸 부품 경도 등급 5.8.


표면 마무리:

그립 및 커버, 흑회색(RAL 7021).스틸 부품, 청색 피막처리.

요청 시:

기타 스크류 길이 및 색상.
스테인리스 스틸로 된 스틸 부품.

도면



품목 요약

3자 그립, 암나사

주문 번호	타입	D	D1	D2	H	H1	L	T
K1020.18008	K	M8	80	29,2	53,5	31	-	17
K1020.18010	K	M10	80	29,2	53,5	31	-	17
K1020.18012	K	M12	80	29,2	53,5	31	-	17
K1020.18008X	L	M8	80	29,2	53,5	31	15	-
K1020.18008X	L	M8	80	29,2	53,5	31	20	-

3자 그립

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	H	H1	L	T
K1020.18008X	L	M8	80	29,2	53,5	31	30	-
K1020.18008X	L	M8	80	29,2	53,5	31	40	-
K1020.18008X	L	M8	80	29,2	53,5	31	50	-
K1020.18010X	L	M10	80	29,2	53,5	31	15	-
K1020.18010X	L	M10	80	29,2	53,5	31	20	-
K1020.18010X	L	M10	80	29,2	53,5	31	30	-
K1020.18010X	L	M10	80	29,2	53,5	31	40	-
K1020.18010X	L	M10	80	29,2	53,5	31	50	-
K1020.18012X	L	M12	80	29,2	53,5	31	15	-
K1020.18012X	L	M12	80	29,2	53,5	31	20	-
K1020.18012X	L	M12	80	29,2	53,5	31	30	-
K1020.18012X	L	M12	80	29,2	53,5	31	40	-
K1020.18012X	L	M12	80	29,2	53,5	31	50	-