

슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.


압축 핀, 스틸.

스프링 스틸 스프링 KI. D.

표면 마무리:

검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.

도면



품목 요약

슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸

주문 번호	스프링력	D	D1	L	H	N	탄성 종료 F2 약. N	시작 탄성 F1 약. N
K0313.04	스탠다드	M4	1,8	9	1,5	0,6	20	6
K0313.05	스탠다드	M5	2,4	12	2	0,8	20	6
K0313.06	스탠다드	M6	2,7	14	2	1	20	7
K0313.08	스탠다드	M8	4	16	2	1,2	30	15
K0313.10	스탠다드	M10	4,5	19	2,5	1,6	35	20
K0313.12	스탠다드	M12	6	22	3,5	2	55	30
K0313.16	스탠다드	M16	8,5	24	4,5	2,5	100	45
K0313.20	스탠다드	M20	10	30	6,5	2,5	120	60
K0313.104	약한	M4	1,8	9	1,5	0,6	10	3
K0313.105	약한	M5	2,4	12	2	0,8	10	3
K0313.106	약한	M6	2,7	14	2	1	10	4
K0313.108	약한	M8	4	16	2	1,2	15	7
K0313.110	약한	M10	4,5	19	2,5	1,6	16	9
K0313.112	약한	M12	6	22	3,5	2	26	14
K0313.116	약한	M16	8,5	24	4,5	2,5	50	22
K0313.120	약한	M20	10	30	6,5	2,5	60	30
K0313.205	강화	M5	2,4	12	2	0,8	25	9
K0313.206	강화	M6	2,7	14	2	1	25	11
K0313.208	강화	M8	4	16	2	1,2	43	22
K0313.210	강화	M10	4,5	19	2,5	1,6	54	20
K0313.212	강화	M12	6	22	3,5	2	94	36
K0313.216	강화	M16	8,5	24	4,5	2,5	110	60

슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸

품목 요약
