

텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

레일은 주방 오븐용으로 이상적이며 -20°C~300°C의 온도 범위에 적합합니다. 산업, 상업, 주거, 실외를 포함한 다양한 환경에 적합합니다. 이는 고품질 및 기능성으로 되어 까다로운 적용에 적합함.

재질:

레일, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼 케이스, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼, 스테인레스 스틸 1.4034.

표면 마무리:

레일, 광택처리.
볼 케이스, 광택처리.
볼, 광택처리.

주문 정보:

쌍으로 판매

정보:

전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 조립 길이와 비슷하기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평으로 장착하면 부하 용량이 약 75% 감소합니다.

고정 나사는 헤드 높이가 2.5mm, 헤드 직경이 9.6mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않으면 다른 레일 구성품과 충돌할 위험이 있습니다.


온도 범위:

-20 °C ~ +300 °C

액세서리:

K2096 마운팅 브래킷, 스테인레스 스틸, 텔레스코픽 레일용.

텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg 도면



품목 요약

텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg

주문 번호	조립	제품 타입	Fp1= 페어 하중 10.000 zy.	포장 유형
K2367.0300	측면 장착	스탠다드	65	1 개 = 1 쌍
K2367.0350	측면 장착	스탠다드	70	1 개 = 1 쌍
K2367.0400	측면 장착	스탠다드	75	1 개 = 1 쌍
K2367.0450	측면 장착	스탠다드	80	1 개 = 1 쌍
K2367.0500	측면 장착	스탠다드	75	1 개 = 1 쌍
K2367.0550	측면 장착	스탠다드	70	1 개 = 1 쌍
K2367.0600	측면 장착	스탠다드	65	1 개 = 1 쌍
K2367.0650	측면 장착	스탠다드	60	1 개 = 1 쌍
K2367.0700	측면 장착	스탠다드	55	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	B	H	스트로크 S	L
K2367.0300	26	-	-	224	256	19,1	35,3	317,4	300
K2367.0350	26	-	-	256	288	19,1	35,3	366,6	350
K2367.0400	26	-	192	320	352	19,1	35,3	415,8	400
K2367.0450	26	-	224	352	384	19,1	35,3	465	450
K2367.0500	26	256	288	416	448	19,1	35,3	514,2	500
K2367.0550	26	288	320	480	512	19,1	35,3	563,4	550
K2367.0600	26	320	352	512	544	19,1	35,3	612,6	600
K2367.0650	26	320	352	576	608	19,1	35,3	661,8	650
K2367.0700	26	352	384	608	640	19,1	35,3	711	700

**텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중
80Kg**
품목 요약
