

로케이터

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
쾌삭강.

표면 마무리:
블랭크. 경화처리

정보:
마찰 방지 및 정확한 잠금이 요구되면 스프링 플런저, 특히 강화된 탄성력과 연결된 로케이터를 사용할 수 있음.

$$A = H - \left(\frac{D1 + D2}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \times D1 \right)$$

도면



품목 요약

로케이터

주문 번호	스프링 플런저 D 적합	D	D1	D2	H	L	L1
K0332.04015	- / M4	4	해당 제품 페이지 크기	1,5	해당 제품 페이지 크기	5	0,5
K0332.05020	Ø4 / M5	5	해당 제품 페이지 크기	2	해당 제품 페이지 크기	6	0,5
K0332.06020	Ø5 / M6	6	해당 제품 페이지 크기	2	해당 제품 페이지 크기	8	0,7
K0332.08030	Ø6 / M8	8	해당 제품 페이지 크기	3	해당 제품 페이지 크기	10	1
K0332.10040	Ø8 / M10	10	해당 제품 페이지 크기	4	해당 제품 페이지 크기	12	1,2
K0332.12060	Ø10 / M12	12	해당 제품 페이지 크기	6	해당 제품 페이지 크기	14	1,5
K0332.16080	Ø12 / M16	16	해당 제품 페이지 크기	8	해당 제품 페이지 크기	18	2