


플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

잠금 볼트는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있음.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튼 것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를 이용해야 함.

재질:

스틸 버전:
나사형 슬리브 및 잠금 핀 패삭강.

스테인리스 스틸 버전 A2:

나사 슬리브 1.4305.

잠금 핀 경화 1.4034.

잠금 핀이 경화되지 않음 1.4305.

스테인리스 스틸 버전 A4:

나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4404.

버섯형 그립 열가소성 흑회색 또는 신호등 빨강색 RAL3020.

표면 마무리:

스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화, 연마, 그리고 검정 산화처리.

스테인리스 스틸 버전, A1:

나사 슬리브, 무광택 처리.

잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.

잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전, A4:

나사 슬리브, 무광택 처리.

잠금 핀, 연마 및 화학 니켈 도금.

잠금 핀, 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검정회색 RAL7021 또는 트래픽 빨간색 RAL3020.

요청 시:

특수 설계 버전.

도면 설명:

타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음


타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음

타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음

타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키	표면 기본 몸체	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트 로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0338.1903	A	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	1431,5	12	5	10		3,5	8	-	0,8	4,5	10
K0338.1004	A	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	4	M8x1	1838,5	15	6	13		4	10	-	1	6	12
K0338.1105	A	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	5	M10x1	2143,5	17	7	15		5	13	-	1,3	5	12
K0338.1206	A	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	2551,7	20	8	17		6	14	-	1,8	6	14
K0338.1308	A	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	3368,2	23	10	21		8	19	-	2,3	15	35
K0338.1410	A	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	3374,2	25	12	22		10	22	-	2,8	15	34
K0338.1412	A	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	3378,2	25	12	22		12	22	-	2,8	15	39
K0338.1516	A	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	16	M24x2	4096,2	28	16	24		16	27	-	3,2	20	46
K0338.190384	A	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	1431,5	12	5	10		3,5	8	-	0,8	4,5	10
K0338.100484	A	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	1838,5	15	6	13		4	10	-	1	6	12
K0338.110584	A	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	2143,5	17	7	15		5	13	-	1,3	5	12
K0338.120684	A	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	2551,7	20	8	17		6	14	-	1,8	6	14
K0338.130884	A	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	3368,2	23	10	21		8	19	-	2,3	15	35
K0338.141084	A	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	3374,2	25	12	22		10	22	-	2,8	15	34
K0338.141284	A	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	3378,2	25	12	22		12	22	-	2,8	15	39
K0338.151684	A	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	16	M24x2	4096,2	28	16	24		16	27	-	3,2	20	46
K0338.01903	A	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	1431,5	12	5	10		3,5	8	-	0,8	4,5	10
K0338.01004	A	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	4	M8x1	1838,5	15	6	13		4	10	-	1	6	12
K0338.01105	A	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	5	M10x1	2143,5	17	7	15		5	13	-	1,3	5	12
K0338.01206	A	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	2551,7	20	8	17		6	14	-	1,8	6	14
K0338.01308	A	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	3368,2	23	10	21		8	19	-	2,3	15	35
K0338.01410	A	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	3374,2	25	12	22		10	22	-	2,8	15	34
K0338.01412	A	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	3378,2	25	12	22		12	22	-	2,8	15	39

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키	표면 기본 몸체	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트 로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0338.01516	A	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
K0338.0190384	A	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	4,5	10
K0338.0100484	A	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	6	12
K0338.0110584	A	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12
K0338.0120684	A	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14
K0338.0130884	A	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0338.0141084	A	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	34
K0338.0141284	A	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0338.0151684	A	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
K0338.11903	A	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	4,5	10
K0338.11004	A	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	6	12
K0338.11105	A	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12
K0338.11206	A	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14
K0338.11308	A	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0338.11410	A	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	34
K0338.11412	A	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0338.11516	A	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
K0338.1190384	A	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	4,5	10
K0338.1100484	A	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	6	12
K0338.1110584	A	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12
K0338.1120684	A	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14
K0338.1130884	A	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0338.1141084	A	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	34
K0338.1141284	A	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0338.1151684	A	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
K0338.61903	A	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	3	6,5
K0338.61004	A	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	7	15,5
K0338.61105	A	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	4	12,5
K0338.61206	A	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	7	14,5
K0338.61308	A	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0338.61410	A	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	30
K0338.61412	A	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키	표면 기본 몸체	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트 로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0338.61516	A	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	40
K0338.6190384	A	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	3	6,5
K0338.6100484	A	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	7	15,5
K0338.6110584	A	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	4	12,5
K0338.6120684	A	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	7	14,5
K0338.6130884	A	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0338.6141084	A	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	30
K0338.6141284	A	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0338.6151684	A	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	40
K0338.71903	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	3	6,5
K0338.71004	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	7	15,5
K0338.71105	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	4	12,5
K0338.71206	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	7	14,5
K0338.71308	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0338.71410	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	30
K0338.71412	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0338.71516	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	40
K0338.7190384	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	3	6,5
K0338.7100484	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	7	15,5
K0338.7110584	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	4	12,5
K0338.7120684	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	7	14,5
K0338.7130884	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0338.7141084	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	30
K0338.7141284	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0338.7151684	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	40
K0338.2903	B	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0338.2004	B	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	6	12
K0338.2105	B	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K0338.2206	B	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0338.2308	B	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.2410	B	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0338.2412	B	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.2516	B	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0338.290384	B	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0338.200484	B	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	6	12
K0338.210584	B	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키	표면 기본 몸체	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1L2L3	스트 로크 S	SW1SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0338.220684	B	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	2551,7	20	8 17	6	14 19	1,8	6	14
K0338.230884	B	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33 68	261023		8	19 24	2,3	15	35
K0338.241084	B	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33 74	281225		10	22 30	2,8	15	34
K0338.241284	B	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	33 78	281425		12	22 30	2,8	15	39
K0338.251684	B	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	16	M24x2	40 96	321828		16	27 36	3,2	20	46
K0338.02903	B	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	1431,5	12 5 10		3,5	8 10	0,8	4,5	10
K0338.02004	B	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	4	M8x1	1838,5	15 6 13		4	10 13	1	6	12
K0338.02105	B	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	5	M10x1	2143,5	17 7 15		5	13 17	1,3	5	12
K0338.02206	B	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	2551,7	20 8 17		6	14 19	1,8	6	14
K0338.02308	B	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33 68	261023		8	19 24	2,3	15	35
K0338.02410	B	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33 74	281225		10	22 30	2,8	15	34
K0338.02412	B	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	33 78	281425		12	22 30	2,8	15	39
K0338.02516	B	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	16	M24x2	40 96	321828		16	27 36	3,2	20	46
K0338.0290384	B	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	1431,5	12 5 10		3,5	8 10	0,8	4,5	10
K0338.0200484	B	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	1838,5	15 6 13		4	10 13	1	6	12
K0338.0210584	B	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	2143,5	17 7 15		5	13 17	1,3	5	12
K0338.0220684	B	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	2551,7	20 8 17		6	14 19	1,8	6	14
K0338.0230884	B	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33 68	261023		8	19 24	2,3	15	35
K0338.0241084	B	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33 74	281225		10	22 30	2,8	15	34
K0338.0241284	B	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	33 78	281425		12	22 30	2,8	15	39
K0338.0251684	B	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	16	M24x2	40 96	321828		16	27 36	3,2	20	46
K0338.12903	B	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	1431,5	12 5 10		3,5	8 10	0,8	4,5	10
K0338.12004	B	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	4	M8x1	1838,5	15 6 13		4	10 13	1	6	12
K0338.12105	B	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	5	M10x1	2143,5	17 7 15		5	13 17	1,3	5	12
K0338.12206	B	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	2551,7	20 8 17		6	14 19	1,8	6	14
K0338.12308	B	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33 68	261023		8	19 24	2,3	15	35
K0338.12410	B	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33 74	281225		10	22 30	2,8	15	34
K0338.12412	B	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	33 78	281425		12	22 30	2,8	15	39
K0338.12516	B	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	16	M24x2	40 96	321828		16	27 36	3,2	20	46
K0338.1290384	B	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	1431,5	12 5 10		3,5	8 10	0,8	4,5	10
K0338.1200484	B	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	1838,5	15 6 13		4	10 13	1	6	12
K0338.1210584	B	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	2143,5	17 7 15		5	13 17	1,3	5	12

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키	표면 기본 몸체	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트 로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0338.1220684	B	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,720	8	17		6	14	19	1,8	6	14
K0338.1230884	B	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.1241084	B	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0338.1241284	B	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.1251684	B	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0338.62903	B	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,512	5	10		3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0338.62004	B	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	4	M8x1	18	38,515	6	13		4	10	13	1	7	15,5
K0338.62105	B	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	5	M10x1	21	43,517	7	15		5	13	17	1,3	4	12,5
K0338.62206	B	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,720	8	17		6	14	19	1,8	7	14,5
K0338.62308	B	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.62410	B	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
K0338.62412	B	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.62516	B	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40
K0338.6290384	B	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,512	5	10		3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0338.6200484	B	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	18	38,515	6	13		4	10	13	1	7	15,5
K0338.6210584	B	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	21	43,517	7	15		5	13	17	1,3	4	12,5
K0338.6220684	B	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,720	8	17		6	14	19	1,8	7	14,5
K0338.6230884	B	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.6241084	B	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
K0338.6241284	B	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.6251684	B	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40
K0338.72903	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,512	5	10		3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0338.72004	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	4	M8x1	18	38,515	6	13		4	10	13	1	7	15,5
K0338.72105	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	5	M10x1	21	43,517	7	15		5	13	17	1,3	4	12,5
K0338.72206	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,720	8	17		6	14	19	1,8	7	14,5
K0338.72308	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.72410	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
K0338.72412	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.72516	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40
K0338.7290384	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,512	5	10		3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0338.7200484	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	18	38,515	6	13		4	10	13	1	7	15,5
K0338.7210584	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	21	43,517	7	15		5	13	17	1,3	4	12,5

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키	표면 기본 몸체	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트 로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0338.7220684	B	스테인 레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	6	M12x1,5	2551,7	20	8	17		6	14	19	1,8	7	14,5
K0338.7230884	B	스테인 레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.7241084	B	스테인 레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
K0338.7241284	B	스테인 레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.7251684	B	스테인 레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40
K0338.3903	C	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	1431,5	12	5	10		3,5	8	-	0,8	4,5	10
K0338.3004	C	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	4	M8x1	1838,5	15	6	13		4	10	-	1	6	12
K0338.3105	C	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	5	M10x1	2143,5	17	7	15		5	13	-	1,3	5	12
K0338.3206	C	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	2551,7	20	8	17		6	14	-	1,8	6	14
K0338.3308	C	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0338.3410	C	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	34
K0338.3412	C	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0338.3516	C	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
K0338.390384	C	스틸	-	경화	신호등 빨 강 RAL 3020	3	M6x0,75	1431,5	12	5	10		3,5	8	-	0,8	4,5	10
K0338.300484	C	스틸	-	경화	신호등 빨 강 RAL 3020	4	M8x1	1838,5	15	6	13		4	10	-	1	6	12
K0338.310584	C	스틸	-	경화	신호등 빨 강 RAL 3020	5	M10x1	2143,5	17	7	15		5	13	-	1,3	5	12
K0338.320684	C	스틸	-	경화	신호등 빨 강 RAL 3020	6	M12x1,5	2551,7	20	8	17		6	14	-	1,8	6	14
K0338.330884	C	스틸	-	경화	신호등 빨 강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0338.341084	C	스틸	-	경화	신호등 빨 강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	34
K0338.341284	C	스틸	-	경화	신호등 빨 강 RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0338.351684	C	스틸	-	경화	신호등 빨 강 RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
K0338.03903	C	스테인 레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	1431,5	12	5	10		3,5	8	-	0,8	4,5	10
K0338.03004	C	스테인 레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	4	M8x1	1838,5	15	6	13		4	10	-	1	6	12
K0338.03105	C	스테인 레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	5	M10x1	2143,5	17	7	15		5	13	-	1,3	5	12
K0338.03206	C	스테인 레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	2551,7	20	8	17		6	14	-	1,8	6	14
K0338.03308	C	스테인 레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0338.03410	C	스테인 레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	34
K0338.03412	C	스테인 레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0338.03516	C	스테인 레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
K0338.0390384	C	스테인 레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨 강 RAL 3020	3	M6x0,75	1431,5	12	5	10		3,5	8	-	0,8	4,5	10
K0338.0300484	C	스테인 레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨 강 RAL 3020	4	M8x1	1838,5	15	6	13		4	10	-	1	6	12
K0338.0310584	C	스테인 레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨 강 RAL 3020	5	M10x1	2143,5	17	7	15		5	13	-	1,3	5	12
K0338.0320684	C	스테인 레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨 강 RAL 3020	6	M12x1,5	2551,7	20	8	17		6	14	-	1,8	6	14
K0338.0330884	C	스테인 레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨 강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0338.0341084	C	스테인 레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨 강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	34
K0338.0341284	C	스테인 레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨 강 RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키	표면 기본 몸체	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트 로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0338.0351684	C	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
K0338.13903	C	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	4,5	10
K0338.13004	C	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	6	12
K0338.13105	C	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12
K0338.13206	C	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14
K0338.13308	C	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0338.13410	C	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	34
K0338.13412	C	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0338.13516	C	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
K0338.1390384	C	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	4,5	10
K0338.1300484	C	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	6	12
K0338.1310584	C	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12
K0338.1320684	C	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14
K0338.1330884	C	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0338.1341084	C	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	34
K0338.1341284	C	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0338.1351684	C	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
K0338.63903	C	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	3	6,5
K0338.63004	C	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	7	15,5
K0338.63105	C	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	4	12,5
K0338.63206	C	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	7	14,5
K0338.63308	C	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0338.63410	C	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	30
K0338.63412	C	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0338.63516	C	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	40
K0338.6390384	C	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	3	6,5
K0338.6300484	C	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	7	15,5
K0338.6310584	C	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	4	12,5
K0338.6320684	C	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	7	14,5
K0338.6330884	C	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0338.6341084	C	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	30
K0338.6341284	C	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키	표면 기본 몸체	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트 로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0338.6351684	C	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	40
K0338.73903	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	3	6,5
K0338.73004	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	7	15,5
K0338.73105	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	4	12,5
K0338.73206	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	7	14,5
K0338.73308	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0338.73410	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	30
K0338.73412	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0338.73516	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	40
K0338.7390384	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	3	6,5
K0338.7300484	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	7	15,5
K0338.7310584	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	4	12,5
K0338.7320684	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	7	14,5
K0338.7330884	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0338.7341084	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	30
K0338.7341284	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0338.7351684	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	40
K0338.4903	D	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0338.4004	D	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	6	12
K0338.4105	D	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K0338.4206	D	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0338.4308	D	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.4410	D	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0338.4412	D	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.4516	D	스틸	-	경화	검회색 RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0338.490384	D	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0338.400484	D	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	6	12
K0338.410584	D	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K0338.420684	D	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0338.430884	D	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.441084	D	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0338.441284	D	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.451684	D	스틸	-	경화	신호등 빨강 RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0338.04903	D	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0338.04004	D	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	6	12
K0338.04105	D	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키	표면 기본 몸체	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트 로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0338.04206	D	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0338.04308	D	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.04410	D	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0338.04412	D	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.04516	D	스테인레스 스틸	1.4034	경화	검회색 RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0338.0490384	D	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0338.0400484	D	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	6	12
K0338.0410584	D	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K0338.0420684	D	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0338.0430884	D	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.0441084	D	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0338.0441284	D	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.0451684	D	스테인레스 스틸	1.4034	경화	신호등 빨강 RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0338.14903	D	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0338.14004	D	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	6	12
K0338.14105	D	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K0338.14206	D	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0338.14308	D	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.14410	D	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0338.14412	D	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.14516	D	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	검회색 RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0338.1490384	D	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0338.1400484	D	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	6	12
K0338.1410584	D	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K0338.1420684	D	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0338.1430884	D	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.1441084	D	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0338.1441284	D	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.1451684	D	스테인레스 스틸	1.4305	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0338.64903	D	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0338.64004	D	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0338.64105	D	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키	표면 기본 몸체	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트 로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0338.64206	D	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
K0338.64308	D	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.64410	D	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
K0338.64412	D	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.64516	D	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	검회색 RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40
K0338.6490384	D	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0338.6400484	D	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0338.6410584	D	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0338.6420684	D	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
K0338.6430884	D	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.6441084	D	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
K0338.6441284	D	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.6451684	D	스테인레스 스틸	1.4404	니켈 플레이트	신호등 빨강 RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40
K0338.74903	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0338.74004	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0338.74105	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0338.74206	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
K0338.74308	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.74410	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
K0338.74412	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.74516	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40
K0338.7490384	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0338.7400484	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0338.7410584	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0338.7420684	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
K0338.7430884	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0338.7441084	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
K0338.7441284	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0338.7451684	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	신호등 빨강 RAL 3020	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

품목 요약
