

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 조립용, 부분 확장, 양쪽, 최대 하중량 50kg

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

레일, 스틸.
볼 캐이지, 스틸.
볼, 스틸.

표면 마무리:

레일, 아연도금.
볼 캐이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.

주문 정보:

한 쌍으로 판매

정보:

양쪽 부분 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 장착 길이보다 작습니다. 양쪽이 열린 위치에서 맞물림. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 50,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.


수평 장착의 경우 하중량이 75% 더 적습니다.

고정 나사의 헤드 높이는 2.5mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.

장점:

양방향으로 확장
양쪽 열린 위치에서 맞물림
부드러운 주행

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 조립용, 부분 확장, 양쪽, 최대 하중량 50kg 도면



품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 조립용, 부분 확장, 양쪽, 최대 하중량 50kg

주문 번호	조립	제품 타입	지탱력 쌍 당 kg	포장 유형
K2382.0300	측면 장착	스탠다드	50	1 개 = 1 쌍
K2382.0350	측면 장착	스탠다드	50	1 개 = 1 쌍
K2382.0400	측면 장착	스탠다드	45	1 개 = 1 쌍
K2382.0450	측면 장착	스탠다드	40	1 개 = 1 쌍
K2382.0500	측면 장착	스탠다드	40	1 개 = 1 쌍
K2382.0550	측면 장착	스탠다드	35	1 개 = 1 쌍
K2382.0600	측면 장착	스탠다드	35	1 개 = 1 쌍
K2382.0650	측면 장착	스탠다드	30	1 개 = 1 쌍
K2382.0700	측면 장착	스탠다드	30	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	B	H	스트로크 S	L
K2382.0300	26	128	160	224	256	9,5	35,3	208,8	300
K2382.0350	26	160	192	256	288	9,5	35,3	246,1	350
K2382.0400	26	192	224	320	352	9,5	35,3	283,4	400
K2382.0450	26	224	256	352	384	9,5	35,3	320,7	450
K2382.0500	26	256	288	416	448	9,5	35,3	358	500
K2382.0550	26	256	288	480	512	9,5	35,3	395,3	550
K2382.0600	26	288	320	512	544	9,5	35,3	432,6	600
K2382.0650	26	288	320	576	608	9,5	35,3	469,9	650
K2382.0700	26	320	352	608	640	9,5	35,3	507,2	700

**텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 조립용, 부분 확장, 양쪽, 최대 하중량
50kg**
품목 요약
