


# 나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스틸 버전:

잠금 핀 경화 처리:

강도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:

잠금 핀 경화 처리:

나사 슬리브 1.4305.

잠금 핀 1.4034.

잠금핀, 경화되지 않음

나사 슬리브 1.4305.

잠금핀 1.4305.

#### 표면 마무리:

스틸 버전:

잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:

잠금핀 경화, 연마 및 블랭크

잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음

#### 정보:

인덱스 플런저는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용함. 먼저 볼트를 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있음. 돌출된 나사 핀에 특수 그립을 장착할 수 있음. 그 외, 공압 실린더를 이용하여 잠금 볼트의 자동 작동 (프로그램 제어)이 가능하거나 케이블에 의해 작동도 가능합니다.

#### 요청 시:

특수 설계 버전.


#### 도면 설명:

타입 E: 나사 핀 있음, 잠금 너트 없음

타입 F: 나사 핀 있음, 잠금 너트 있음

# 나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

도면



## 품목 요약

### 인덱스 플런저

| 주문 번호       | 타입 | 본체 재질    | 표면<br>기본 몸체 | D  | D1      | D2  | L  | L1 | L2 | L3  | 스트로크<br>S | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작<br>탄성<br>F1 약. N | 탄성<br>종료<br>F2 약. N |
|-------------|----|----------|-------------|----|---------|-----|----|----|----|-----|-----------|-----|-----|---------|---------------------|---------------------|
| K0341.1903  | E  | 스틸       | 경화          | 3  | M6x0,75 | M2  | 24 | 12 | 5  | 3,5 | 3,5       | 8   | -   | 0,8     | 4,5                 | 10                  |
| K0341.1004  | E  | 스틸       | 경화          | 4  | M8x1    | M3  | 32 | 15 | 6  | 7   | 4         | 10  | -   | 1       | 6                   | 12                  |
| K0341.1105  | E  | 스틸       | 경화          | 5  | M10x1   | M4  | 37 | 17 | 7  | 8   | 5         | 13  | -   | 1,3     | 5                   | 12                  |
| K0341.1206  | E  | 스틸       | 경화          | 6  | M12x1,5 | M6  | 42 | 20 | 8  | 8   | 6         | 14  | -   | 1,8     | 6                   | 14                  |
| K0341.1308  | E  | 스틸       | 경화          | 8  | M16x1,5 | M8  | 56 | 26 | 10 | 12  | 8         | 19  | -   | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K0341.1410  | E  | 스틸       | 경화          | 10 | M20x1,5 | M8  | 62 | 28 | 12 | 12  | 10        | 22  | -   | 2,8     | 15                  | 34                  |
| K0341.1412  | E  | 스틸       | 경화          | 12 | M20x1,5 | M8  | 66 | 28 | 14 | 12  | 12        | 22  | -   | 2,8     | 15                  | 39                  |
| K0341.1516  | E  | 스틸       | 경화          | 16 | M24x2   | M10 | 80 | 32 | 18 | 14  | 16        | 27  | -   | 3,2     | 20                  | 46                  |
| K0341.01903 | E  | 스테인레스 스틸 | 경화          | 3  | M6x0,75 | M2  | 24 | 12 | 5  | 3,5 | 3,5       | 8   | -   | 0,8     | 4,5                 | 10                  |
| K0341.01004 | E  | 스테인레스 스틸 | 경화          | 4  | M8x1    | M3  | 32 | 15 | 6  | 7   | 4         | 10  | -   | 1       | 6                   | 12                  |
| K0341.01105 | E  | 스테인레스 스틸 | 경화          | 5  | M10x1   | M4  | 37 | 17 | 7  | 8   | 5         | 13  | -   | 1,3     | 5                   | 12                  |
| K0341.01206 | E  | 스테인레스 스틸 | 경화          | 6  | M12x1,5 | M6  | 42 | 20 | 8  | 8   | 6         | 14  | -   | 1,8     | 6                   | 14                  |
| K0341.01308 | E  | 스테인레스 스틸 | 경화          | 8  | M16x1,5 | M8  | 56 | 26 | 10 | 12  | 8         | 19  | -   | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K0341.01410 | E  | 스테인레스 스틸 | 경화          | 10 | M20x1,5 | M8  | 62 | 28 | 12 | 12  | 10        | 22  | -   | 2,8     | 15                  | 34                  |
| K0341.01412 | E  | 스테인레스 스틸 | 경화          | 12 | M20x1,5 | M8  | 66 | 28 | 14 | 12  | 12        | 22  | -   | 2,8     | 15                  | 39                  |
| K0341.01516 | E  | 스테인레스 스틸 | 경화          | 16 | M24x2   | M10 | 80 | 32 | 18 | 14  | 16        | 27  | -   | 3,2     | 20                  | 46                  |
| K0341.11903 | E  | 스테인레스 스틸 | 비경화         | 3  | M6x0,75 | M2  | 24 | 12 | 5  | 3,5 | 3,5       | 8   | -   | 0,8     | 4,5                 | 10                  |
| K0341.11004 | E  | 스테인레스 스틸 | 비경화         | 4  | M8x1    | M3  | 32 | 15 | 6  | 7   | 4         | 10  | -   | 1       | 6                   | 12                  |
| K0341.11105 | E  | 스테인레스 스틸 | 비경화         | 5  | M10x1   | M4  | 37 | 17 | 7  | 8   | 5         | 13  | -   | 1,3     | 5                   | 12                  |
| K0341.11206 | E  | 스테인레스 스틸 | 비경화         | 6  | M12x1,5 | M6  | 42 | 20 | 8  | 8   | 6         | 14  | -   | 1,8     | 6                   | 14                  |
| K0341.11308 | E  | 스테인레스 스틸 | 비경화         | 8  | M16x1,5 | M8  | 56 | 26 | 10 | 12  | 8         | 19  | -   | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K0341.11410 | E  | 스테인레스 스틸 | 비경화         | 10 | M20x1,5 | M8  | 62 | 28 | 12 | 12  | 10        | 22  | -   | 2,8     | 15                  | 34                  |
| K0341.11412 | E  | 스테인레스 스틸 | 비경화         | 12 | M20x1,5 | M8  | 66 | 28 | 14 | 12  | 12        | 22  | -   | 2,8     | 15                  | 39                  |
| K0341.11516 | E  | 스테인레스 스틸 | 비경화         | 16 | M24x2   | M10 | 80 | 32 | 18 | 14  | 16        | 27  | -   | 3,2     | 20                  | 46                  |
| K0341.2903  | F  | 스틸       | 경화          | 3  | M6x0,75 | M2  | 24 | 12 | 5  | 3,5 | 3,5       | 8   | 10  | 0,8     | 4,5                 | 10                  |
| K0341.2004  | F  | 스틸       | 경화          | 4  | M8x1    | M3  | 32 | 15 | 6  | 7   | 4         | 10  | 13  | 1       | 6                   | 12                  |
| K0341.2105  | F  | 스틸       | 경화          | 5  | M10x1   | M4  | 37 | 17 | 7  | 8   | 5         | 13  | 17  | 1,3     | 5                   | 12                  |
| K0341.2206  | F  | 스틸       | 경화          | 6  | M12x1,5 | M6  | 42 | 20 | 8  | 8   | 6         | 14  | 19  | 1,8     | 6                   | 14                  |
| K0341.2308  | F  | 스틸       | 경화          | 8  | M16x1,5 | M8  | 56 | 26 | 10 | 12  | 8         | 19  | 24  | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K0341.2410  | F  | 스틸       | 경화          | 10 | M20x1,5 | M8  | 62 | 28 | 12 | 12  | 10        | 22  | 30  | 2,8     | 15                  | 34                  |
| K0341.2412  | F  | 스틸       | 경화          | 12 | M20x1,5 | M8  | 66 | 28 | 14 | 12  | 12        | 22  | 30  | 2,8     | 15                  | 39                  |
| K0341.2516  | F  | 스틸       | 경화          | 16 | M24x2   | M10 | 80 | 32 | 18 | 14  | 16        | 27  | 36  | 3,2     | 20                  | 46                  |
| K0341.02903 | F  | 스테인레스 스틸 | 경화          | 3  | M6x0,75 | M2  | 24 | 12 | 5  | 3,5 | 3,5       | 8   | 10  | 0,8     | 4,5                 | 10                  |
| K0341.02004 | F  | 스테인레스 스틸 | 경화          | 4  | M8x1    | M3  | 32 | 15 | 6  | 7   | 4         | 10  | 13  | 1       | 6                   | 12                  |
| K0341.02105 | F  | 스테인레스 스틸 | 경화          | 5  | M10x1   | M4  | 37 | 17 | 7  | 8   | 5         | 13  | 17  | 1,3     | 5                   | 12                  |
| K0341.02206 | F  | 스테인레스 스틸 | 경화          | 6  | M12x1,5 | M6  | 42 | 20 | 8  | 8   | 6         | 14  | 19  | 1,8     | 6                   | 14                  |

# 나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

## 품목 요약

| 주문 번호       | 타입 | 본체 재질    | 표면<br>기본 몸체 | D  | D1      | D2  | L  | L1 | L2 | L3  | 스트로크<br>S | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작<br>탄성<br>F1 약. N | 탄성<br>종료<br>F2 약. N |
|-------------|----|----------|-------------|----|---------|-----|----|----|----|-----|-----------|-----|-----|---------|---------------------|---------------------|
| K0341.02308 | F  | 스테인레스 스틸 | 경화          | 8  | M16x1,5 | M8  | 56 | 26 | 10 | 12  | 8         | 19  | 24  | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K0341.02410 | F  | 스테인레스 스틸 | 경화          | 10 | M20x1,5 | M8  | 62 | 28 | 12 | 12  | 10        | 22  | 30  | 2,8     | 15                  | 34                  |
| K0341.02412 | F  | 스테인레스 스틸 | 경화          | 12 | M20x1,5 | M8  | 66 | 28 | 14 | 12  | 12        | 22  | 30  | 2,8     | 15                  | 39                  |
| K0341.02516 | F  | 스테인레스 스틸 | 경화          | 16 | M24x2   | M10 | 80 | 32 | 18 | 14  | 16        | 27  | 36  | 3,2     | 20                  | 46                  |
| K0341.12903 | F  | 스테인레스 스틸 | 비경화         | 3  | M6x0,75 | M2  | 24 | 12 | 5  | 3,5 | 3,5       | 8   | 10  | 0,8     | 4,5                 | 10                  |
| K0341.12004 | F  | 스테인레스 스틸 | 비경화         | 4  | M8x1    | M3  | 32 | 15 | 6  | 7   | 4         | 10  | 13  | 1       | 6                   | 12                  |
| K0341.12105 | F  | 스테인레스 스틸 | 비경화         | 5  | M10x1   | M4  | 37 | 17 | 7  | 8   | 5         | 13  | 17  | 1,3     | 5                   | 12                  |
| K0341.12206 | F  | 스테인레스 스틸 | 비경화         | 6  | M12x1,5 | M6  | 42 | 20 | 8  | 8   | 6         | 14  | 19  | 1,8     | 6                   | 14                  |
| K0341.12308 | F  | 스테인레스 스틸 | 비경화         | 8  | M16x1,5 | M8  | 56 | 26 | 10 | 12  | 8         | 19  | 24  | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K0341.12410 | F  | 스테인레스 스틸 | 비경화         | 10 | M20x1,5 | M8  | 62 | 28 | 12 | 12  | 10        | 22  | 30  | 2,8     | 15                  | 34                  |
| K0341.12412 | F  | 스테인레스 스틸 | 비경화         | 12 | M20x1,5 | M8  | 66 | 28 | 14 | 12  | 12        | 22  | 30  | 2,8     | 15                  | 39                  |
| K0341.12516 | F  | 스테인레스 스틸 | 비경화         | 16 | M24x2   | M10 | 80 | 32 | 18 | 14  | 16        | 27  | 36  | 3,2     | 20                  | 46                  |