

플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저

저
품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸, 그립 볼 열가소성.

표면 마무리:


경화, 연마형, 그립 볼 검정회색

정보:

부싱 인덱스 플런저는 빠른 위치 지정으로 고정하기 위한 최상의 결합을 구성함.
잠금 볼트와 부싱의 정확한 유도를 통해 두 부품을 함께 꽂을 때 높은 반복 정확도에 도달함.

기술에 관한 조언은 조립 및 설치 설명서를 참고함.

도면



품목 요약

원통형 잠금 핀이 있는 정밀 인덱스 플런저

주문 번호	타입	D	D1	D2	D3	L	L1	L3	L5	L6	스트로크 S	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	그립 볼 암나사
K0361.010	A	10	16	19	25	79	25	13	2,5	31	10	15	30	M6
K0361.012	A	12	20	23	32	91	33	13	3	35	10	15	35	M8
K0361.016	A	16	25	28	40	106,5	41,5	13	3	42	10	20	50	M10
K0361.020	A	20	30	33	40	114,5	41,5	13	3	50	10	36	63	M10
K0361.025	A	25	38	42	50	134	51	13	3	60	10	20	73	M10

플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저 품목 요약
