

밀폐재 없는 스프링 측면 플런저

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:

스틸 압력 볼트, 경화, 아연 도금.
슬리브 푸른색 아연 도금.

정보:


나사 슬리브가 있는 스프링 측면 플런저는 클램핑하려는 부품을 개별적으로 조절할 수 있음. 그 외, 나사 슬리브는 하나 또는 두 개의 너트로 고정할 수 있기 때문에 얇은 판에서 조이기 적합함.

고객의 지정에 의한 W 및 Z.

도면 설명:

1) 조립 도구

도면



품목 요약

주문 번호	버전 2	D	D1	K	L	L1	±S	SW	X	F 약. N	주문 번호 설치 도구
K0371.1020X12	없음	M12	5	2x60°	11,5	6,7	0,8	10	1,6	20	K0371.06

밀폐재 없는 스프링 측면 플런저

품목 요약

주문 번호	버전 2	D	D1	K	L	L1	±S	SW	X	F 약. N	주문 번호 설치 도구
K0371.1020X20	씰 없음	M12	5	2x60°	19	6,7	0,8	10	1,6	20	K0371.06
K0371.1020X27	씰 없음	M12	5	2x60°	26,5	6,7	0,8	10	1,6	20	K0371.06
K0371.1050X12	씰 없음	M12	5	2x60°	11,5	6,7	0,8	10	1,6	50	K0371.06
K0371.1050X20	씰 없음	M12	5	2x60°	19	6,7	0,8	10	1,6	50	K0371.06
K0371.1050X27	씰 없음	M12	5	2x60°	26,5	6,7	0,8	10	1,6	50	K0371.06
K0371.1100X12	씰 없음	M12	5	2x60°	11,5	6,7	0,8	10	1,6	100	K0371.06
K0371.1100X20	씰 없음	M12	5	2x60°	19	6,7	0,8	10	1,6	100	K0371.06
K0371.1100X27	씰 없음	M12	5	2x60°	26,5	6,7	0,8	10	1,6	100	K0371.06
K0371.1040X12	씰 없음	M12	6	2x60°	11,5	10,7	1	10	1,8	40	K0371.06
K0371.1040X20	씰 없음	M12	6	2x60°	19	10,7	1	10	1,8	40	K0371.06
K0371.1040X27	씰 없음	M12	6	2x60°	26,5	10,7	1	10	1,8	40	K0371.06
K0371.1075X12	씰 없음	M12	6	2x60°	11,5	10,7	1	10	1,8	75	K0371.06
K0371.1075X20	씰 없음	M12	6	2x60°	19	10,7	1	10	1,8	75	K0371.06
K0371.1075X27	씰 없음	M12	6	2x60°	26,5	10,7	1	10	1,8	75	K0371.06
K0371.1150X12	씰 없음	M12	6	2x60°	11,5	10,7	1	10	1,8	100	K0371.06
K0371.1150X20	씰 없음	M12	6	2x60°	19	10,7	1	10	1,8	100	K0371.06
K0371.1150X27	씰 없음	M12	6	2x60°	26,5	10,7	1	10	1,8	100	K0371.06
K0371.1100X16	씰 없음	M18X1,5	10	2,5x60°	18	16,7	1,6	16	3,2	100	K0371.10
K0371.1100X29	씰 없음	M18X1,5	10	2,5x60°	31,5	16,7	1,6	16	3,2	100	K0371.10
K0371.1100X43	씰 없음	M18X1,5	10	2,5x60°	45	16,7	1,6	16	3,2	100	K0371.10
K0371.1200X16	씰 없음	M18X1,5	10	2,5x60°	18	16,7	1,6	16	3,2	150	K0371.10
K0371.1200X29	씰 없음	M18X1,5	10	2,5x60°	31,5	16,7	1,6	16	3,2	150	K0371.10
K0371.1200X43	씰 없음	M18X1,5	10	2,5x60°	45	16,7	1,6	16	3,2	150	K0371.10
K0371.1300X16	씰 없음	M18X1,5	10	2,5x60°	18	16,7	1,6	16	3,2	200	K0371.10
K0371.1300X29	씰 없음	M18X1,5	10	2,5x60°	31,5	16,7	1,6	16	3,2	200	K0371.10
K0371.1300X43	씰 없음	M18X1,5	10	2,5x60°	45	16,7	1,6	16	3,2	200	K0371.10

씰링 없는 스프링 측면 플런저

주문 번호	버전 2	구성품 재질	L	L1	D	D1	±S	F 약. N	X	SW	K	주문 번호 설치 도구
K0371.1020X12	씰 없음	스틸	11,5	6,7	M12	5	0,8	20	1,6	10	2x60°	K0371.06
K0371.1020X20	씰 없음	스틸	19	6,7	M12	5	0,8	20	1,6	10	2x60°	K0371.06
K0371.1020X27	씰 없음	스틸	26,5	6,7	M12	5	0,8	20	1,6	10	2x60°	K0371.06
K0371.1050X12	씰 없음	스틸	11,5	6,7	M12	5	0,8	50	1,6	10	2x60°	K0371.06
K0371.1050X20	씰 없음	스틸	19	6,7	M12	5	0,8	50	1,6	10	2x60°	K0371.06
K0371.1050X27	씰 없음	스틸	26,5	6,7	M12	5	0,8	50	1,6	10	2x60°	K0371.06
K0371.1100X12	씰 없음	스틸	11,5	6,7	M12	5	0,8	100	1,6	10	2x60°	K0371.06
K0371.1100X20	씰 없음	스틸	19	6,7	M12	5	0,8	100	1,6	10	2x60°	K0371.06
K0371.1100X27	씰 없음	스틸	26,5	6,7	M12	5	0,8	100	1,6	10	2x60°	K0371.06
K0371.1040X12	씰 없음	스틸	11,5	10,7	M12	6	1	40	1,8	10	2x60°	K0371.06
K0371.1040X20	씰 없음	스틸	19	10,7	M12	6	1	40	1,8	10	2x60°	K0371.06
K0371.1040X27	씰 없음	스틸	26,5	10,7	M12	6	1	40	1,8	10	2x60°	K0371.06
K0371.1075X12	씰 없음	스틸	11,5	10,7	M12	6	1	75	1,8	10	2x60°	K0371.06
K0371.1075X20	씰 없음	스틸	19	10,7	M12	6	1	75	1,8	10	2x60°	K0371.06
K0371.1075X27	씰 없음	스틸	26,5	10,7	M12	6	1	75	1,8	10	2x60°	K0371.06
K0371.1150X12	씰 없음	스틸	11,5	10,7	M12	6	1	100	1,8	10	2x60°	K0371.06
K0371.1150X20	씰 없음	스틸	19	10,7	M12	6	1	100	1,8	10	2x60°	K0371.06
K0371.1150X27	씰 없음	스틸	26,5	10,7	M12	6	1	100	1,8	10	2x60°	K0371.06
K0371.1100X16	씰 없음	스틸	18	16,7	M18X1,5	10	1,6	100	3,2	16	2,5x60°	K0371.10
K0371.1100X29	씰 없음	스틸	31,5	16,7	M18X1,5	10	1,6	100	3,2	16	2,5x60°	K0371.10
K0371.1100X43	씰 없음	스틸	45	16,7	M18X1,5	10	1,6	100	3,2	16	2,5x60°	K0371.10
K0371.1200X16	씰 없음	스틸	18	16,7	M18X1,5	10	1,6	150	3,2	16	2,5x60°	K0371.10
K0371.1200X29	씰 없음	스틸	31,5	16,7	M18X1,5	10	1,6	150	3,2	16	2,5x60°	K0371.10
K0371.1200X43	씰 없음	스틸	45	16,7	M18X1,5	10	1,6	150	3,2	16	2,5x60°	K0371.10
K0371.1300X16	씰 없음	스틸	18	16,7	M18X1,5	10	1,6	200	3,2	16	2,5x60°	K0371.10
K0371.1300X29	씰 없음	스틸	31,5	16,7	M18X1,5	10	1,6	200	3,2	16	2,5x60°	K0371.10
K0371.1300X43	씰 없음	스틸	45	16,7	M18X1,5	10	1,6	200	3,2	16	2,5x60°	K0371.10

밀폐재 없는 스프링 측면 플런저

품목 요약
