

퀵 클램프 수직형 안전 잠금 수평발, 조절형 클램핑 스펀들

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
아연 도금, 피막 처리.
플라스틱 그립, 내유성

정보:
클램핑 위치와 열린 위치의 안전 잠금.
손가락 보호의 안전 클램핑 부품.
클램핑 압 엔드 압력 스크류용 분실 방지 장치.
고정압과 표면 마무리 오픈 각도는 새로운
위치를 정하거나 또는 스토퍼 핀을 분리하여
작게 또는 크게 할 수 있음.

클램핑 스펀들은 네오프렌 압력패드와 함께
공급되어집니다.

액세서리:


K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107

도면 설명:

- 1) 스토퍼 핀 위치 1
- 2) 스토퍼 핀 위치 2

킵 클램프 수직형 안전 잠금 수평발, 조절형 클램핑 스펀들

도면



품목 요약

수평발, 조절형 클램핑 스펀들 및 안전 장치 장착 수직형 킵 클램프

주문 번호	핀 위치1 홀딩암의 개구 각도		핀 위치2 홀딩암의 개구 각도		핀 위치1 그립의 개구 각도		핀 위치2 그립의 개구 각도		주문 번호, 앵글 브래킷	
K0059.0250	95°		125°		70°		85°		K0098.04	
K0059.0350	90°		120°		70°		80°		K0098.06	

주문 번호	A	A1	A2	B	B1	B3	C	C1	D	H	L	L1	M	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	홀딩력 F2 N
K0059.0250	19	35	8	32	47	8,8	32	17,5	7,1	175	110	75	M8x60	190	1000	2800
K0059.0350	32	50	9	45	64	10,6	43	22	8,3	220	146	95	M10x80	230	2200	4500