

스위벨 풋 나사 스프링들 스틸/스테인레스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

스틸, 청색 피막처리.

스테인레스 스틸, 블랭크.

정보:

스위벨 풋은 나사 스프링들과 플레이트로 구성됨.

모든 나사 스프링들은 모든 플레이트와 결합할 수 있음.

전체 스위벨 풋의 높이는 나사 스프링들 + 30 mm로 계산됨.

(전체 스위벨 풋 = L + 30 mm)

액세서리:


K0423 플라스틱 스위벨 피트 플레이트.

K0424 플라스틱 스위벨 피트 플레이트, 중형.

K0425 아연 다이캐스 또는 스테인레스 스틸 스위벨 피트 플레이트.

K0426 아연 다이캐스 스위벨 피트 확장 팔 플레이트.

도면



품목 요약

스위벨 풋 나사 스프링들 스틸/스테인레스 스틸

주문 번호	본체 재질	D1	L	SW	부하 max. kN
K0427.120661	스틸	M12	66	22	7,7
K0427.121001	스틸	M12	100	22	7,7
K0427.121251	스틸	M12	125	22	7,7
K0427.121501	스틸	M12	150	22	7,7
K0427.160661	스틸	M16	66	22	14,5
K0427.161001	스틸	M16	100	22	14,5
K0427.161251	스틸	M16	125	22	14,5
K0427.161501	스틸	M16	150	22	14,5
K0427.162001	스틸	M16	200	22	14,5
K0427.201001	스틸	M20	100	22	24,3

스위벨 풋 나사 스프링 스틸/스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D1	L	SW	부하 max. kN
K0427.201251	스틸	M20	125	22	24,3
K0427.201501	스틸	M20	150	22	24,3
K0427.202001	스틸	M20	200	22	24,3
K0427.120662	스테인레스 스틸	M12	66	22	7,7
K0427.121002	스테인레스 스틸	M12	100	22	7,7
K0427.121252	스테인레스 스틸	M12	125	22	7,7
K0427.121502	스테인레스 스틸	M12	150	22	7,7
K0427.160662	스테인레스 스틸	M16	66	22	14,5
K0427.161002	스테인레스 스틸	M16	100	22	14,5
K0427.161252	스테인레스 스틸	M16	125	22	14,5
K0427.161502	스테인레스 스틸	M16	150	22	14,5
K0427.162002	스테인레스 스틸	M16	200	22	14,5
K0427.201002	스테인레스 스틸	M20	100	22	24,3
K0427.201252	스테인레스 스틸	M20	125	22	24,3
K0427.201502	스테인레스 스틸	M20	150	22	24,3
K0427.202002	스테인레스 스틸	M20	200	22	24,3