



그리드 판용 5축 클램핑 시스템

품목 설명/제품 이미지



설명

정보:

그리드 판 조립용 5축 클램핑 시스템 클램핑 시스템은 단 8mm 클램핑 깊이에서 모서리 장애 없는 5면 작업을 가능하게 해줍니다. 이 클램핑 시스템으로 클램핑 너비 22 - 236mm가 가능하고 옵션으로 구입할 수 있는 연결 샤프트 K0947를 사용하여 원하는 대로 마음껏 확장할 수 있습니다.

공작물 받침 바로 아래에 피드 샤프트를 설치하면 클램핑력이 최대 42kN까지 공작물에 작용하고, 이 클램핑력은 굽힘을 통해 손실되지 않습니다. 4mm 나이프 에지 실이 있는 클램핑 핀을 사용하면 선행 경향성 없는 형상 결합 클램핑이 보장됩니다.


클램프를 홀 그리드 판에 고정할 때 피팅 나사 K0815를 사용할 것을 권장합니다.

클램프 세트에는 각각 1개의 확장 샤프트 L = 60mm 그리고 L = 120mm가 포함되어 있습니다.


* 클램핑 높이는 어댑터 높임 장치 K0941과 부착 스트립 K0942로 확장할 수 있습니다.

그리드 판용 5축 클램핑 시스템

도면



장력 5 축 클램프



품목 요약

그리드 판용 5축 클램핑 시스템

주문 번호	그리드 간격	A	A1	B	B1	B2	D	H	클램핑력 max. kN	무게 kg
K0939.4012175	40x40 (M12)	40	160	190	148	124	12	175*	42	25.095
K0939.5012175	50x50 (M12)	50	150	190	138	114	12	175*	42	25.232
K0939.5016175	50x50 (M16)	50	150	190	134	110	16	175*	42	25

그리드 판용 5축 클램핑 시스템

품목 요약
