



밸런싱 유닛과 잠금 너트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

기본 버전 1.7225,
스테인리스 스틸 버전 1.4305.

표면 마무리:

스탠다드 버전, 아연 도금 및 청색 피막처리.
스테인리스 스틸 버전, 불랭크.

정보:


잠금 너트가 장착된 낮은 버전의 높이 조절볼트는 모터, 어셈블리, 구동 유닛 및 생산라인의 배치 및 설치가 필요한 곳에 이용됨. 레벨 균형 부품의 이점은 높이가 낮은 설계로 되어 있다는 것임. 높이 조절 볼트는 베어링 위치가 여러군데인 경우에도 간편하고 정확하게 배치할 수 있음. 이로써 뒤틀림 없는 설치가 보장됨. 이때 잠금너트는 기존의 설정을 고정 시키기 위해 존재함.

액세서리:

K0787 핀이 있는 C형 랜치, DIN 1810A 확장형.

밸런싱 유닛과 잠금 너트

도면



밸런싱 유닛과 잠금 너트

품목 요약

밸런싱 유닛과 잠금 너트

주문 번호	본체 재질	D	스크류 용	D1	D2	H min.	H max.	ΔH	N	M	F kN	F1 kN
K0097.0404	단강	4,5	M4	M15x1	25	20	24	4	4	2	40	36
K0097.0405	단강	5,5	M5	M15x1	25	20	24	4	4	2	40	33,4
K0097.0406	단강	6,6	M6	M15x1	25	20	24	4	4	2	40	30,7
K0097.0506	단강	6,6	M6	M20x1	32	24	29	5	4	2	65	55,7
K0097.0508	단강	9	M8	M20x1	32	24	29	5	4	2	65	48
K0097.0510	단강	11	M10	M20x1	32	24	29	5	4	2	65	37,9
K0097.0710	단강	11	M10	M30x1,5	45	29	36	7	5	2	120	92,9
K0097.0712	단강	13,5	M12	M30x1,5	45	29	36	7	5	2	120	80,4
K0097.0716	단강	17,5	M16	M30x1,5	45	29	36	7	5	2	120	45,5
K0097.0916	단강	17,5	M16	M40x1,5	58	37	46	9	6	2,5	210	136
K0097.0920	단강	22	M20	M40x1,5	58	37	46	9	6	2,5	210	90
K0097.0924	단강	26	M24	M40x1,5	58	37	46	9	6	2,5	210	37
K0097.1020	단강	22	M20	M50x1,5	70	44	54	10	6	2,5	330	210
K0097.1024	단강	26	M24	M50x1,5	70	44	54	10	6	2,5	330	157
K0097.1030	단강	33	M30	M50x1,5	70	44	54	10	6	2,5	330	53
K0097.04041	스테인레스 스틸	4,5	M4	M15x1	25	20	24	4	4	2	27,1	24,14
K0097.04061	스테인레스 스틸	6,6	M6	M15x1	25	20	24	4	4	2	27,1	20,26
K0097.05061	스테인레스 스틸	6,6	M6	M20x1	32	24	29	5	4	2	43,4	36,56
K0097.05081	스테인레스 스틸	9	M8	M20x1	32	24	29	5	4	2	43,4	30,86
K0097.05101	스테인레스 스틸	11	M10	M20x1	32	24	29	5	4	2	43,4	23,41
K0097.07101	스테인레스 스틸	11	M10	M30x1,5	45	29	36	7	5	2	84	64,01
K0097.07121	스테인레스 스틸	13,5	M12	M30x1,5	45	29	36	7	5	2	84	54,82
K0097.07161	스테인레스 스틸	17,5	M16	M30x1,5	45	29	36	7	5	2	84	28,9
K0097.09161	스테인레스 스틸	17,5	M16	M40x1,5	58	37	46	9	6	2,5	148	92,9
K0097.09201	스테인레스 스틸	22	M20	M40x1,5	58	37	46	9	6	2,5	148	59,08
K0097.09241	스테인레스 스틸	26	M24	M40x1,5	58	37	46	9	6	2,5	148	20,3
K0097.10201	스테인레스 스틸	22	M20	M50x1,5	70	44	54	10	6	2,5	225	136,08
K0097.10241	스테인레스 스틸	26	M24	M50x1,5	70	44	54	10	6	2,5	225	97,3
K0097.10301	스테인레스 스틸	33	M30	M50x1,5	70	44	54	10	6	2,5	225	20,6