

토글 로케이터, O링 및 교환형 인서트, 타입 P, 폴리우레탄 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

몸체, 단강
볼, 내부식성 내산성 스틸
이용:
타입 P, 스테인레스 스틸.

표면 마무리:

몸체, 열처리 및 검정 산화 처리
볼, 경화 처리 및 블랭크
이용:
타입 P, 폴리우레탄 표면, 경도 60°

정보:


토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함.
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.
볼은 하우징에서 소켓 헤드 스크류를 가볍게 눌러 분리할 수 있음.

볼 회전 안전.

장점:

인서트 교체 가능으로 인한 높은 경제성.
내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부 물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.

도면



**토글 로케이터, O링 및 교환형 인서트, 타입 P, 폴리우레탄 표면이
있는 스테인레스 스틸 인서트**
품목 요약

주문 번호	타입	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T	볼-Ø	주문 번호 폴리우레탄 표면 스테인레스 인서트
K0285.617X024	P	17	M6	10	10	24	6	12	7	13	K0385.10126
K0285.619X026	P	19	M8	12	13	26	6	12	8	15	K0385.12126
K0285.624X030	P	24	M10	16	16	30	6	12	8	20	K0385.16126
K0285.630X032	P	30	M12	20	21	32	6	12	9	23	K0385.20126
K0285.636X038	P	36	M12	25	27	38	6	12	11	28	K0385.25126