

알루미늄 손잡이가 있는 튜브 알루미늄 그립, 경사 타입, C형

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
그립 다리/그립 링크 알루미늄
재질 EN AW-6060.
스테인레스 스틸 연결 핀.

표면 마무리:
튜브 핸들의 특징은 견고한 구성 기술과 높은 부하 율입니다.
육각 헤드 스크류 M8x16, DIN 933은 광택 처리되어 있으며 광택 처리된 평면 와서 DIN EN ISO 7089가 함께 공급됩니다.

정보:
그립 다리 유리 볼 블라스팅, 반광택 검정색 산화 처리.
그립 링크 브러싱, 자연색 산화 처리, 검정색 산화 처리, 티타늄색 파우더 코팅.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 색상	A	B	D	H	L	하중 N
K0131.2000833	C	자연색 산화처리	200	72,5	M8	77,5	216	1000
K0131.3000831	C	검정 산화 처리	300	72,5	M8	77,5	316	1000
K0131.3000833	C	자연색 산화처리	300	72,5	M8	77,5	316	1000
K0131.4000831	C	검정 산화 처리	400	72,5	M8	77,5	416	1000
K0131.4000833	C	자연색 산화처리	400	72,5	M8	77,5	416	1000
K0131.5000831	C	검정 산화 처리	500	72,5	M8	77,5	516	1000
K0131.5000833	C	자연색 산화처리	500	72,5	M8	77,5	516	1000