

스프링 플런저 광택 버전, 스테인레스 스틸


품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
슬리브/스프링 스테인레스 스틸.
스테인레스 스틸/POM 볼.

표면 마무리:
슬리브 소재.
볼 경화, 소재.



도면



품목 요약

균일형 스프링 플런저, 스테인레스 스틸

스프링 플런저 광택 버전, 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	구성품 재질	D	D1	D2	L	L1	스트로크 S	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0333.02	스테인리스 스틸	2	1,5	2,5	3	0,6	0,4	1,2	2,5
K0333.03	스테인리스 스틸	3	2,5	3,5	4	0,8	0,65	1,7	3,4
K0333.04	스테인리스 스틸	4	3	4,6	5	1	0,8	3	7
K0333.05	스테인리스 스틸	5	4	5,6	6	1	1	4	7
K0333.06	스테인리스 스틸	6	5	6,5	7	1	1,5	6	12
K0333.08	스테인리스 스틸	8	6,5	8,5	9	1	1,8	6	12
K0333.10	스테인리스 스틸	10	8	12	13,5	2,5	2,7	10	20
K0333.12	스테인리스 스틸	12	10	14	16	2,5	3,5	15	25
K0333.304	POM	4	3	4,6	5	1	0,6	3	7
K0333.305	POM	5	4	5,6	6	1	0,8	4	7
K0333.306	POM	6	5	6,5	7	1	1,3	6	12
K0333.308	POM	8	6,5	8,5	9	1	1,6	6	12
K0333.310	POM	10	8	12	13,5	2,5	2,6	10	20
K0333.312	POM	12	10	14	16	2,5	3,3	15	25