K0385

그리퍼 및 인써트 원형 육각 드릴 홀

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
타입 C, F, 툴 스틸
타입 E, O, 스테인레스 스틸
타입 K POM

표면 마무리:
타입 C, F 경화 처리 및 검정 산화 마무리. 타입 E, 경화 처리, 광택 처리.
타입 K, 흰색.
타입 O, 100 연마 그리트와 비교될 수 있는 다이아몬드 표면.

도면



품목 요약

원형 인써트

주문 번호 타입 C	주문 번호 타입 O	주문 번호 타입 K	주문 번호 타입 E	D2	D4	D5	L3	T
K0385.110108	K0385.110105	K0385.110109	K0385.110102	10	3,4	6	10	5
K0385.110128	K0385.110125	K0385.110129	K0385.110122	10	3,4	6	12	5
-	K0385.112105	-	-	12	4,5	8	10	5,6
-	K0385.112125	-	-	12	4,5	8	12	5,6
K0385.112108	-	K0385.112109	K0385.112102	12	4,5	9	10	5,6
K0385.112128	-	K0385.112129	K0385.112122	12	4,5	9	12	5,6
K0385.116108	K0385.116105	K0385.116109	K0385.116102	16	5,5	11	10	6,6
K0385.116128	K0385.116125	K0385.116129	K0385.116122	16	5,5	11	12	6,6
K0385.120108	K0385.120105	K0385.120109	K0385.120102	20	6,6	11	10	7,6
K0385.120128	K0385.120125	K0385.120129	K0385.120122	20	6,6	11	12	7,6
K0385.125108	K0385.125105	K0385.125109	K0385.125102	25	6,6	11	10	7,6
K0385.125128	K0385.125125	K0385.125129	K0385.125122	25	6,6	11	12	7,6

원형 그리퍼

주문 번호 타입 F	D2	D4	D5	L3	T
K0385.11210	12	4,5	8	10	5,6
K0385.11212	12	4,5	8	12	5,6
K0385.11610	16	4,5	8	10	5,6

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

그리퍼 및 인써트 원형 육각 드릴 홀

품목 요약

주문 번호 타입 F	D2	D4	D5	L3	T
K0385.11612	16	4,5	8	12	5,6
K0385.12010	20	5,5	10	10	6,6
K0385.12012	20	5,5	10	12	6,6
K0385.12510	25	6,6	11	10	7,6
K0385.12512	25	6,6	11	12	7,6

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG