

육각 드릴 홀 그리퍼 및 인서트, 타입 O

품목 설명/제품 이미지




설명

재질, 표면 마무리:
타입 O 스테인레스 스틸, 100 연마 그리트와 비교될 수 있는 다이아몬드 표면.

정보:
그리퍼와 인서는 클램핑 압, 그리퍼 시스템, 클램핑 장치, 클램핑 조오와 토글 로케이터의 설치에 특히 적합함. 그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력을 전달할 수 있음.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D2	D4	D5	L3	T
K0385.110105	O	10	3,4	6	10	5
K0385.110125	O	10	3,4	6	12	5
K0385.112105	O	12	4,5	8	10	5,6
K0385.112125	O	12	4,5	8	12	5,6
K0385.116105	O	16	5,5	11	10	6,6
K0385.116125	O	16	5,5	11	12	6,6
K0385.120105	O	20	6,6	11	10	7,6
K0385.120125	O	20	6,6	11	12	7,6
K0385.125105	O	25	6,6	11	10	7,6
K0385.125125	O	25	6,6	11	12	7,6

육각 드릴 홀 그리퍼 및 인서트, 타입 0

품목 요약
