

스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스테인레스 스틸 부품

표면 마무리:
무광택 처리.

정보:
볼 잠금 핀은 부품과 작업물을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼이 안전하게 잠겨져 연결 상태를 보장합니다. 내부식성
리테이닝 케이블을 위한 고정 옵션.


전단 강도 더블 엷지(F) = $S \cdot \tau \cdot a_B \text{ max.}$

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다. 하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다.
볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

액세서리:
볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367

도면



품목 요약

볼 잠금 핀 스테인레스 스틸

스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀

품목 요약

주문 번호	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엣지 max. kN
K0364.2305010	25	5	5,5	14	10	6	26,5	16	5	15
K0364.2305015	25	5	5,5	14	15	6	26,5	21	5	15
K0364.2305020	25	5	5,5	14	20	6	26,5	26	5	15
K0364.2305025	25	5	5,5	14	25	6	26,5	31	5	15
K0364.2305030	25	5	5,5	14	30	6	26,5	36	5	15
K0364.2306010	25	6	6,85	14	10	7	26,5	17	6	22
K0364.2306015	25	6	6,85	14	15	7	26,5	22	6	22
K0364.2306020	25	6	6,85	14	20	7	26,5	27	6	22
K0364.2306025	25	6	6,85	14	25	7	26,5	32	6	22
K0364.2306030	25	6	6,85	14	30	7	26,5	37	6	22
K0364.2306035	25	6	6,85	14	35	7	26,5	42	6	22
K0364.2306040	25	6	6,85	14	40	7	26,5	47	6	22
K0364.2306045	25	6	6,85	14	45	7	26,5	52	6	22
K0364.2306050	25	6	6,85	14	50	7	26,5	57	6	22
K0364.2308020	25	8	9,5	14	20	8	26,5	28	8	38
K0364.2308025	25	8	9,5	14	25	8	26,5	33	8	38
K0364.2308030	25	8	9,5	14	30	8	26,5	38	8	38
K0364.2308035	25	8	9,5	14	35	8	26,5	43	8	38
K0364.2308040	25	8	9,5	14	40	8	26,5	48	8	38
K0364.2308045	25	8	9,5	14	45	8	26,5	53	8	38
K0364.2308050	25	8	9,5	14	50	8	26,5	58	8	38
K0364.3110020	33	10	12	19	20	9	34,6	29	10	60
K0364.3110025	33	10	12	19	25	9	34,6	34	10	60
K0364.3110030	33	10	12	19	30	9	34,6	39	10	60
K0364.3110035	33	10	12	19	35	9	34,6	44	10	60
K0364.3110040	33	10	12	19	40	9	34,6	49	10	60
K0364.3110045	33	10	12	19	45	9	34,6	54	10	60
K0364.3110050	33	10	12	19	50	9	34,6	59	10	60
K0364.3110060	33	10	12	19	60	9	34,6	69	10	60
K0364.3112025	33	12	14,5	19	25	10	34,6	35	12	86
K0364.3112030	33	12	14,5	19	30	10	34,6	40	12	86
K0364.3112035	33	12	14,5	19	35	10	34,6	45	12	86
K0364.3112040	33	12	14,5	19	40	10	34,6	50	12	86
K0364.3112045	33	12	14,5	19	45	10	34,6	55	12	86
K0364.3112050	33	12	14,5	19	50	10	34,6	60	12	86
K0364.3112060	33	12	14,5	19	60	10	34,6	70	12	86
K0364.3112070	33	12	14,5	19	70	10	34,6	80	12	86
K0364.3112080	33	12	14,5	19	80	10	34,6	90	12	86
K0364.3116030	33	16	19	20	30	13,3	34,6	43,3	16	153
K0364.3116035	33	16	19	20	35	13,3	34,6	48,3	16	153
K0364.3116040	33	16	19	20	40	13,3	34,6	53,3	16	153
K0364.3116045	33	16	19	20	45	13,3	34,6	58,3	16	153
K0364.3116050	33	16	19	20	50	13,3	34,6	63,3	16	153
K0364.3116060	33	16	19	20	60	13,3	34,6	73,3	16	153
K0364.3116070	33	16	19	20	70	13,3	34,6	83,3	16	153
K0364.3116080	33	16	19	20	80	13,3	34,6	93,3	16	153