


나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

나사 인서트, 스틸 또는 스테인레스 스틸.

표면 마무리:

피막처리.

정보:

나사 인서트는 손상되었거나 마모되었거나 막힌 나사 홀을 다시 사용하거나 수리를 가능하게 함. 따라서 원자재에 덜 손상을 줍니다.

나사 인서트는 다양한 재질에서의 사용 그리고 경금속 및 캐스팅에도 적합함.

보다 큰 암나사를 사용하면 두 개가 아닌 네 개의 잠금 핀이 제공됨.

허용 편차:

나열된 나사의 경우에는 나사 너트에 대해서는 6H, 나사 볼트에 대해서는 6g 오차 등급을 적용함.

나머지 크기 $\pm 0,25$ mm.

기술에 관한 조언은 나사 인서트 사용 설명서를 참고함.

장점:


- 간편하고 신속한 조립.
- 인서트는 사용 또는 진동으로 인해 뒤틀리지 않도록 핀으로 고정함.
- 조립 툴 이외에는 어떠한 특수 툴도 요구되지 않음.

도면 설명:

- 1) 잠금 빼기핀

나사 인서트

도면



품목 요약

나사 인서트 및 조립 툴

주문 번호	본체 재질	D1 암나사	D2 수나사	L 길이	드릴 Ø 설치	설치 카운터 싱크 Ø +0,25	나사 드릴 설치	최소 나사 깊이 설치	제거 드릴 Ø	드릴 깊이 제거	주문 번호 설치 툴
K0398.05	스틸	M5	M8	8	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4	K0398.805
K0398.06	스틸	M6	M10x1,25	10	8,8	10,3	M10x1,25	11,5	7,5	4,8	K0398.806
K0398.08	스틸	M8	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8	K0398.808
K0398.08X1	스틸	M8x1	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8	K0398.808
K0398.10	스틸	M10	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8	K0398.810
K0398.10X125	스틸	M10x1,25	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8	K0398.810
K0398.12	스틸	M12	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8	K0398.812
K0398.12X125	스틸	M12x1,25	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8	K0398.812
K0398.105	스테인레스 스틸	M5	M8	8	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4	K0398.805
K0398.106	스테인레스 스틸	M6	M10x1,25	10	8,8	10,3	M10x1,25	11,5	7,5	4,8	K0398.806
K0398.108	스테인레스 스틸	M8	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8	K0398.808
K0398.108X1	스테인레스 스틸	M8x1	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8	K0398.808
K0398.110	스테인레스 스틸	M10	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8	K0398.810
K0398.110X125	스테인레스 스틸	M10x1,25	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8	K0398.810
K0398.112	스테인레스 스틸	M12	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8	K0398.812
K0398.112X125	스테인레스 스틸	M12x1,25	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8	K0398.812

