

스틸 스위벨 패드

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

풋 플레이트, 나사 스톱들, 스틸.
미끄럼 방지 플레이트(NBR) 70 쇼어.

표면 마무리:

풋 플레이트, 노란색으로 도장됨. 나사 스톱들, 아연 도금.
미끄럼 방지 플레이트, 검정색.

정보:

황색으로 도장된 피트가 있는 고부하 가능
스틸 스위벨 패드, 옵션 사항으로 미끄럼
방지 플레이트 포함 가능.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여
스위벨 패드의 미끄러짐을 방지합니다.

도표에 나와있는 부하값은 정적 하중을
수직으로 스톱들 가운데 있는 플레이트에
가하는 일련의 실험을 근거로 도출한 값입니다.
진동 또는 다른 흔들림 효과에서 발생하는
방사상으로 작용하는 힘은 부하율에 영향을
미치고, 제시된 값에서는 고려되지 않았습니다.


알맞는 너트와 함께 공급.

도면 설명:

타입 A 미끄럼 방지 플레이트 미포함
타입 B 미끄럼 방지 플레이트 포함

스틸 스위벨 패드

도면



품목 요약

스틸 스위벨 패드

주문 번호	타입	D	D1	H	H1	H2	S	SW	L	부하 max. kN (정적 부하)
K0742.005010X25	A	50	M10	16	53	28	-	14	25	15
K0742.005010X50	A	50	M10	16	78	28	-	14	50	15
K0742.005010X75	A	50	M10	16	103	28	-	14	75	15
K0742.005010X100	A	50	M10	16	128	28	-	14	100	15
K0742.005010X125	A	50	M10	16	153	28	-	14	125	15
K0742.005012X25	A	50	M12	16	53	28	-	14	25	15
K0742.005012X50	A	50	M12	16	78	28	-	14	50	15
K0742.005012X75	A	50	M12	16	103	28	-	14	75	15
K0742.005012X100	A	50	M12	16	128	28	-	14	100	15
K0742.005012X125	A	50	M12	16	153	28	-	14	125	15
K0742.005014X25	A	50	M14	16	53	28	-	14	25	15
K0742.005014X50	A	50	M14	16	78	28	-	14	50	15
K0742.005014X75	A	50	M14	16	103	28	-	14	75	15
K0742.005014X100	A	50	M14	16	128	28	-	14	100	15
K0742.005014X125	A	50	M14	16	153	28	-	14	125	15
K0742.006514X50	A	65	M14	17	80	30	-	14	50	20
K0742.006514X75	A	65	M14	17	105	30	-	14	75	20
K0742.006514X100	A	65	M14	17	130	30	-	14	100	20
K0742.006514X125	A	65	M14	17	155	30	-	14	125	20
K0742.006514X150	A	65	M14	17	180	30	-	14	150	20
K0742.006516X50	A	65	M16	17	80	30	-	16	50	20
K0742.006516X75	A	65	M16	17	105	30	-	16	75	20
K0742.006516X100	A	65	M16	17	130	30	-	16	100	20
K0742.006516X125	A	65	M16	17	155	30	-	16	125	20

스틸 스위벨 패드

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	H	H1	H2	S	SW	L	부하 max. kN (정적 부하)
K0742.006516X150	A	65	M16	17	180	30	-	16	150	20
K0742.006516X175	A	65	M16	17	205	30	-	16	175	20
K0742.008016X50	A	80	M16	19,5	83	33	-	16	50	30
K0742.008016X75	A	80	M16	19,5	108	33	-	16	75	30
K0742.008016X100	A	80	M16	19,5	133	33	-	16	100	30
K0742.008016X125	A	80	M16	19,5	158	33	-	16	125	30
K0742.008016X150	A	80	M16	19,5	183	33	-	16	150	30
K0742.008016X175	A	80	M16	19,5	208	33	-	16	175	30
K0742.008016X200	A	80	M16	19,5	233	33	-	16	200	30
K0742.008020X75	A	80	M20	19,5	111	36	-	17	75	30
K0742.008020X100	A	80	M20	19,5	136	36	-	17	100	30
K0742.008020X125	A	80	M20	19,5	161	36	-	17	125	30
K0742.008020X150	A	80	M20	19,5	186	36	-	17	150	30
K0742.008020X175	A	80	M20	19,5	211	36	-	17	175	30
K0742.008020X200	A	80	M20	19,5	236	36	-	17	200	30
K0742.010016X50	A	100	M16	20	93	43	-	20	50	35
K0742.010016X75	A	100	M16	20	118	43	-	20	75	35
K0742.010016X100	A	100	M16	20	143	43	-	20	100	35
K0742.010016X125	A	100	M16	20	168	43	-	20	125	35
K0742.010016X150	A	100	M16	20	193	43	-	20	150	35
K0742.010016X175	A	100	M16	20	218	43	-	20	175	35
K0742.010016X200	A	100	M16	20	243	43	-	20	200	35
K0742.010020X75	A	100	M20	20	118	43	-	20	75	45
K0742.010020X100	A	100	M20	20	143	43	-	20	100	45
K0742.010020X125	A	100	M20	20	168	43	-	20	125	45
K0742.010020X150	A	100	M20	20	193	43	-	20	150	45
K0742.010020X175	A	100	M20	20	218	43	-	20	175	45
K0742.010020X200	A	100	M20	20	243	43	-	20	200	45
K0742.010024X75	A	100	M24	20	119	44	-	20	75	55
K0742.010024X100	A	100	M24	20	144	44	-	20	100	55
K0742.010024X125	A	100	M24	20	169	44	-	20	125	55
K0742.010024X150	A	100	M24	20	194	44	-	20	150	55
K0742.010024X175	A	100	M24	20	219	44	-	20	175	55
K0742.010024X200	A	100	M24	20	244	44	-	20	200	55
K0742.105010X25	B	50	M10	16	56	28	3	14	25	15
K0742.105010X50	B	50	M10	16	81	28	3	14	50	15
K0742.105010X75	B	50	M10	16	106	28	3	14	75	15
K0742.105010X100	B	50	M10	16	131	28	3	14	100	15
K0742.105010X125	B	50	M10	16	156	28	3	14	125	15
K0742.105012X25	B	50	M12	16	56	28	3	14	25	15
K0742.105012X50	B	50	M12	16	81	28	3	14	50	15
K0742.105012X75	B	50	M12	16	106	28	3	14	75	15
K0742.105012X100	B	50	M12	16	131	28	3	14	100	15
K0742.105012X125	B	50	M12	16	156	28	3	14	125	15
K0742.105014X25	B	50	M14	16	56	28	3	14	25	15
K0742.105014X50	B	50	M14	16	81	28	3	14	50	15
K0742.105014X75	B	50	M14	16	106	28	3	14	75	15
K0742.105014X100	B	50	M14	16	131	28	3	14	100	15
K0742.105014X125	B	50	M14	16	156	28	3	14	125	15
K0742.106514X50	B	65	M14	17	83	30	3	14	50	20
K0742.106514X75	B	65	M14	17	108	30	3	14	75	20
K0742.106514X100	B	65	M14	17	133	30	3	14	100	20
K0742.106514X125	B	65	M14	17	158	30	3	14	125	20
K0742.106514X150	B	65	M14	17	183	30	3	14	150	20
K0742.106516X50	B	65	M16	17	83	30	3	16	50	20
K0742.106516X75	B	65	M16	17	108	30	3	16	75	20
K0742.106516X100	B	65	M16	17	133	30	3	16	100	20
K0742.106516X125	B	65	M16	17	158	30	3	16	125	20
K0742.106516X150	B	65	M16	17	183	30	3	16	150	20
K0742.106516X175	B	65	M16	17	208	30	3	16	175	20
K0742.108016X50	B	80	M16	19,5	86	33	3	16	50	30

스틸 스위벨 패드

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	H	H1	H2	S	SW	L	부하 max. kN (정적 부하)
K0742.108016X75	B	80	M16	19,5	111	33	3	16	75	30
K0742.108016X100	B	80	M16	19,5	136	33	3	16	100	30
K0742.108016X125	B	80	M16	19,5	161	33	3	16	125	30
K0742.108016X150	B	80	M16	19,5	186	33	3	16	150	30
K0742.108016X175	B	80	M16	19,5	211	33	3	16	175	30
K0742.108016X200	B	80	M16	19,5	236	33	3	16	200	30
K0742.108020X75	B	80	M20	19,5	114	36	3	17	75	30
K0742.108020X100	B	80	M20	19,5	139	36	3	17	100	30
K0742.108020X125	B	80	M20	19,5	164	36	3	17	125	30
K0742.108020X150	B	80	M20	19,5	189	36	3	17	150	30
K0742.108020X175	B	80	M20	19,5	214	36	3	17	175	30
K0742.108020X200	B	80	M20	19,5	239	36	3	17	200	30
K0742.110016X50	B	100	M16	20	96	43	3	20	50	35
K0742.110016X75	B	100	M16	20	121	43	3	20	75	35
K0742.110016X100	B	100	M16	20	146	43	3	20	100	35
K0742.110016X125	B	100	M16	20	171	43	3	20	125	35
K0742.110016X150	B	100	M16	20	196	43	3	20	150	35
K0742.110016X175	B	100	M16	20	221	43	3	20	175	35
K0742.110016X200	B	100	M16	20	246	43	3	20	200	35
K0742.110020X75	B	100	M20	20	121	43	3	20	75	45
K0742.110020X100	B	100	M20	20	146	43	3	20	100	45
K0742.110020X125	B	100	M20	20	171	43	3	20	125	45
K0742.110020X150	B	100	M20	20	196	43	3	20	150	45
K0742.110020X175	B	100	M20	20	221	43	3	20	175	45
K0742.110020X200	B	100	M20	20	246	43	3	20	200	45
K0742.110024X75	B	100	M24	20	122	44	3	20	75	55
K0742.110024X100	B	100	M24	20	147	44	3	20	100	55
K0742.110024X125	B	100	M24	20	172	44	3	20	125	55
K0742.110024X150	B	100	M24	20	197	44	3	20	150	55
K0742.110024X175	B	100	M24	20	222	44	3	20	175	55
K0742.110024X200	B	100	M24	20	247	44	3	20	200	55

품목 정보

KIPP의 스위벨 피트는 기존의 스위벨 피트와는 달리 볼 베어링과 함께 위에서 부터 나사 스프indle에 장착됩니다. 이는 경사 각도(최대 30°)가 더 높아진 장점이 있습니다. 스위벨 피트는 노란색으로 코팅되었으며 스틸 소재입니다. 나사 스프indle은 아연 도금되었습니다. 선택적으로 스위벨 피트용 미끄럼 방지 플레이트 (70 쇼어)도 온라인샵에서 구입할 수 있습니다. 스위벨 피트는 적합한 너트와 함께 공급됩니다.