슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스테인레스 스틸

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
슬리브 1.4305.
압축 핀 1.4305.
스프링 1.4305.

표면 마무리:
광택 처리. 경화 압축 핀.

도면



품목 요약

슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스테인레스 스틸

주문 번호	스프링력	본체 재질	D	D1	H	L	N	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0314.04	스탠다드	스테인레스 스틸	M4	1,8	1,5	9	0,6	6	20
K0314.05	스탠다드	스테인레스 스틸	M5	2,4	2	12	0,8	6	20
K0314.06	스탠다드	스테인레스 스틸	M6	2,7	2	14	1	7	20
K0314.08	스탠다드	스테인레스 스틸	M8	4	2	16	1,2	15	30
K0314.10	스탠다드	스테인레스 스틸	M10	4,5	2,5	19	1,6	20	35
K0314.12	스탠다드	스테인레스 스틸	M12	6	3,5	22	2	30	55
K0314.16	스탠다드	스테인레스 스틸	M16	8,5	4,5	24	2,5	45	100
K0314.20	스탠다드	스테인레스 스틸	M20	10	6,5	30	2,5	60	120
K0314.104	약한	스테인레스 스틸	M4	1,8	1,5	9	0,6	3	10
K0314.105	약한	스테인레스 스틸	M5	2,4	2	12	0,8	3	10
K0314.106	약한	스테인레스 스틸	M6	2,7	2	14	1	4	10
K0314.108	약한	스테인레스 스틸	M8	4	2	16	1,2	7	15
K0314.110	약한	스테인레스 스틸	M10	4,5	2,5	19	1,6	9	16
K0314.112	약한	스테인레스 스틸	M12	6	3,5	22	2	14	26
K0314.116	약한	스테인레스 스틸	M16	8,5	4,5	24	2,5	22	50
K0314.120	약한	스테인레스 스틸	M20	10	6,5	30	2,5	30	60
K0314.205	강화	스테인레스 스틸	M5	2,4	2	12	0,8	9	25
K0314.206	강화	스테인레스 스틸	M6	2,7	2	14	1	11	25
K0314.208	강화	스테인레스 스틸	M8	4	2	16	1,2	22	43
K0314.210	강화	스테인레스 스틸	M10	4,5	2,5	19	1,6	20	54
K0314.212	강화	스테인레스 스틸	M12	6	3,5	22	2	36	94
K0314.216	강화	스테인레스 스틸	M16	8,5	4,5	24	2,5	60	110

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스테인레스 스틸

품목 요약

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG