

# 수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 DS 흡입 쫓

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

금속 부품, 스틸 경도 등급 5.6.  
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간, 57° 쇼어 A.

#### 표면 마무리:

스틸, 아연 도금 처리.

#### 정보:

고무 메탈 버퍼의 다른 이용 예는 어셈블리의 장착과 움직이는 물체에서 스프링 이동 거리의 제한을 위한 충격 멈춤 장치에서 볼 수 있습니다. 고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다. 요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.


#### 온도 범위:

-30 °C ~ +80 °C

#### 요청 시:

다른 쇼어 강도.

## 도면



## 품목 요약

### 고무 메탈 버퍼, 타입 DS, 흡입 쫓

주문 번호	D	H	G	L	응수철 강도 N/mm	하중 N
K0572.01501457	15	14	M4	13	50	100
K0572.02501857	25	18,5	M6	18	95	285
K0572.03002857	30	28,5	M8	23	97	340
K0572.04002857	40	28	M8	23	120	480
K0572.05002857	50	28	M10	28	220	990
K0572.07003057	70	30	M10	28	360	2160
K0572.07503757	75	37	M12	37	390	3510
K0572.10005057	100	50	M16	42	540	8100

# 수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 DS 흡입 풋

품목 요약

---