

로케팅 홀이 있는 안전 원통형 크랭크 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

크랭크, 알루미늄.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.

표면 마무리:


크랭크, 검정 파우더 코팅.
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.

정보:

DIN 469와 유사.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).

로케이팅 홀이 있는 안전 원통형 크랭크 그립

도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L
K0998.1110	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	80	24	10	16	-	87,5	47,5	22	13,6	-	100
K0998.1212	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	100	28	12	20	-	107	58,5	25	16	-	124
K0998.1314	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	125	30	14	25	-	139	82	28	15,8	-	153
K0998.1417	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	160	34	17	25	-	143	82	32	19,6	-	190
K0998.11106	천공	안전	80	24	10	16	M6	87,5	47,5	22	13,4	7,5	100
K0998.12126	천공	안전	100	28	12	20	M6	106,9	58,4	26	16	7,5	124
K0998.13146	천공	안전	125	30	14	26	M6	139,1	82,1	28	15,8	7,5	153
K0998.14176	천공	안전	160	34	17	26	M6	143,1	82,1	32	19,6	7,5	190