


볼 잠금 핀

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인리스 스틸 1.4305로 된 그립 및 푸스버튼.
스테인리스 스틸 1.4305로 된 볼트.
스테인리스 스틸 1.4125로 된 볼.
스테인리스 스틸 1.4310로 된 압력 스프링 및 보우.

표면 마무리:

무광택 처리.

정보:

볼 잠금 핀은 부품들을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.

푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.

전단 강도 더블 엷지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.

이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다. 하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

액세서리:


볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724

안전 나선형 케이블 K0367

루프 리테이닝 케이블 K0367

키 링 K0367

도면



품목 요약

볼 잠금 핀 스테인레스 스틸, A형

주문 번호	타입	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엷지 max. kN
K0790.001205010	A	11,5	5	5,5	10	-	10	5,9	25	-	-	15,9	11	5	15
K0790.001205015	A	11,5	5	5,5	10	-	15	5,9	25	-	-	20,9	11	5	15

볼 잠금 핀

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엣지 max. kN
K0790.001205020	A	11,5	5	5,5	10	-	20	5,9	25	-	-	25,9	11	5	15
K0790.001205025	A	11,5	5	5,5	10	-	25	5,9	25	-	-	30,9	11	5	15
K0790.001205030	A	11,5	5	5,5	10	-	30	5,9	25	-	-	35,9	11	5	15
K0790.001206010	A	11,5	6	6,85	10	-	10	6,8	25	-	-	16,8	11	6	22
K0790.001206015	A	11,5	6	6,85	10	-	15	6,8	25	-	-	21,8	11	6	22
K0790.001206020	A	11,5	6	6,85	10	-	20	6,8	25	-	-	26,8	11	6	22
K0790.001206025	A	11,5	6	6,85	10	-	25	6,8	25	-	-	31,8	11	6	22
K0790.001206030	A	11,5	6	6,85	10	-	30	6,8	25	-	-	36,8	11	6	22
K0790.001206035	A	11,5	6	6,85	10	-	35	6,8	25	-	-	41,8	11	6	22
K0790.001206040	A	11,5	6	6,85	10	-	40	6,8	25	-	-	46,8	11	6	22
K0790.001206045	A	11,5	6	6,85	10	-	45	6,8	25	-	-	51,8	11	6	22
K0790.001206050	A	11,5	6	6,85	10	-	50	6,8	25	-	-	56,8	11	6	22
K0790.001508020	A	15,5	8	9,5	13,5	-	20	7,8	33	-	-	27,8	15	8	38
K0790.001508025	A	15,5	8	9,5	13,5	-	25	7,8	33	-	-	32,8	15	8	38
K0790.001508030	A	15,5	8	9,5	13,5	-	30	7,8	33	-	-	37,8	15	8	38
K0790.001508035	A	15,5	8	9,5	13,5	-	35	7,8	33	-	-	42,8	15	8	38
K0790.001508040	A	15,5	8	9,5	13,5	-	40	7,8	33	-	-	47,8	15	8	38
K0790.001508045	A	15,5	8	9,5	13,5	-	45	7,8	33	-	-	52,8	15	8	38
K0790.001508050	A	15,5	8	9,5	13,5	-	50	7,8	33	-	-	57,8	15	8	38
K0790.001510020	A	15,5	10	12	13,5	-	20	8,9	33	-	-	28,9	15	10	60
K0790.001510025	A	15,5	10	12	13,5	-	25	8,9	33	-	-	33,9	15	10	60
K0790.001510030	A	15,5	10	12	13,5	-	30	8,9	33	-	-	38,9	15	10	60
K0790.001510035	A	15,5	10	12	13,5	-	35	8,9	33	-	-	43,9	15	10	60
K0790.001510040	A	15,5	10	12	13,5	-	40	8,9	33	-	-	48,9	15	10	60
K0790.001510045	A	15,5	10	12	13,5	-	45	8,9	33	-	-	53,9	15	10	60
K0790.001510050	A	15,5	10	12	13,5	-	50	8,9	33	-	-	58,9	15	10	60
K0790.001510060	A	15,5	10	12	13,5	-	60	8,9	33	-	-	68,9	15	10	60
K0790.002112025	A	22	12	14,5	20	-	25	9,9	39,5	-	-	34,9	21	12	86
K0790.002112030	A	22	12	14,5	20	-	30	9,9	39,5	-	-	39,9	21	12	86
K0790.002112035	A	22	12	14,5	20	-	35	9,9	39,5	-	-	44,9	21	12	86
K0790.002112040	A	22	12	14,5	20	-	40	9,9	39,5	-	-	49,9	21	12	86
K0790.002112045	A	22	12	14,5	20	-	45	9,9	39,5	-	-	54,9	21	12	86
K0790.002112050	A	22	12	14,5	20	-	50	9,9	39,5	-	-	59,9	21	12	86
K0790.002112060	A	22	12	14,5	20	-	60	9,9	39,5	-	-	69,9	21	12	86
K0790.002112070	A	22	12	14,5	20	-	70	9,9	39,5	-	-	79,9	21	12	86
K0790.002112080	A	22	12	14,5	20	-	80	9,9	39,5	-	-	89,9	21	12	86
K0790.002116030	A	22	16	19	20	-	30	13,1	39,5	-	-	43,1	21	16	153
K0790.002116035	A	22	16	19	20	-	35	13,1	39,5	-	-	48,1	21	16	153
K0790.002116040	A	22	16	19	20	-	40	13,1	39,5	-	-	53,1	21	16	153
K0790.002116045	A	22	16	19	20	-	45	13,1	39,5	-	-	58,1	21	16	153
K0790.002116050	A	22	16	19	20	-	50	13,1	39,5	-	-	63,1	21	16	153
K0790.002116060	A	22	16	19	20	-	60	13,1	39,5	-	-	73,1	21	16	153
K0790.002116070	A	22	16	19	20	-	70	13,1	39,5	-	-	83,1	21	16	153
K0790.002116080	A	22	16	19	20	-	80	13,1	39,5	-	-	93,1	21	16	153
K0790.101205010	B	11,5	5	5,5	10	18,3	10	5,9	25	34,6	16,6	15,9	11	5	15
K0790.101205015	B	11,5	5	5,5	10	18,3	15	5,9	25	34,6	16,6	20,9	11	5	15
K0790.101205020	B	11,5	5	5,5	10	18,3	20	5,9	25	34,6	16,6	25,9	11	5	15
K0790.101205025	B	11,5	5	5,5	10	18,3	25	5,9	25	34,6	16,6	30,9	11	5	15
K0790.101205030	B	11,5	5	5,5	10	18,3	30	5,9	25	34,6	16,6	35,9	11	5	15
K0790.101206010	B	11,5	6	6,85	10	18,3	10	6,8	25	34,6	16,6	16,8	11	6	22
K0790.101206015	B	11,5	6	6,85	10	18,3	15	6,8	25	34,6	16,6	21,8	11	6	22
K0790.101206020	B	11,5	6	6,85	10	18,3	20	6,8	25	34,6	16,6	26,8	11	6	22
K0790.101206025	B	11,5	6	6,85	10	18,3	25	6,8	25	34,6	16,6	31,8	11	6	22
K0790.101206030	B	11,5	6	6,85	10	18,3	30	6,8	25	34,6	16,6	36,8	11	6	22
K0790.101206035	B	11,5	6	6,85	10	18,3	35	6,8	25	34,6	16,6	41,8	11	6	22
K0790.101206040	B	11,5	6	6,85	10	18,3	40	6,8	25	34,6	16,6	46,8	11	6	22
K0790.101206045	B	11,5	6	6,85	10	18,3	45	6,8	25	34,6	16,6	51,8	11	6	22
K0790.101206050	B	11,5	6	6,85	10	18,3	50	6,8	25	34,6	16,6	56,8	11	6	22
K0790.101508020	B	15,5	8	9,5	13,5	24	20	7,8	33	46,7	22,7	27,8	15	8	38
K0790.101508025	B	15,5	8	9,5	13,5	24	25	7,8	33	46,7	22,7	32,8	15	8	38
K0790.101508030	B	15,5	8	9,5	13,5	24	30	7,8	33	46,7	22,7	37,8	15	8	38

볼 잠금 핀

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엣지 max. kN
K0790.101508035	B	15,5	8	9,5	13,5	24	35	7,8	33	46,7	22,7	42,8	15	8	38
K0790.101508040	B	15,5	8	9,5	13,5	24	40	7,8	33	46,7	22,7	47,8	15	8	38
K0790.101508045	B	15,5	8	9,5	13,5	24	45	7,8	33	46,7	22,7	52,8	15	8	38
K0790.101508050	B	15,5	8	9,5	13,5	24	50	7,8	33	46,7	22,7	57,8	15	8	38
K0790.101510020	B	15,5	10	12	13,5	24	20	8,9	33	46,7	22,7	28,9	15	10	60
K0790.101510025	B	15,5	10	12	13,5	24	25	8,9	33	46,7	22,7	33,9	15	10	60
K0790.101510030	B	15,5	10	12	13,5	24	30	8,9	33	46,7	22,7	38,9	15	10	60
K0790.101510035	B	15,5	10	12	13,5	24	35	8,9	33	46,7	22,7	43,9	15	10	60
K0790.101510040	B	15,5	10	12	13,5	24	40	8,9	33	46,7	22,7	48,9	15	10	60
K0790.101510045	B	15,5	10	12	13,5	24	45	8,9	33	46,7	22,7	53,9	15	10	60
K0790.101510050	B	15,5	10	12	13,5	24	50	8,9	33	46,7	22,7	58,9	15	10	60
K0790.101510060	B	15,5	10	12	13,5	24	60	8,9	33	46,7	22,7	68,9	15	10	60
K0790.102112025	B	22	12	14,5	20	33	25	9,9	39,5	59,3	30,3	34,9	21	12	86
K0790.102112030	B	22	12	14,5	20	33	30	9,9	39,5	59,3	30,3	39,9	21	12	86
K0790.102112035	B	22	12	14,5	20	33	35	9,9	39,5	59,3	30,3	44,9	21	12	86
K0790.102112040	B	22	12	14,5	20	33	40	9,9	39,5	59,3	30,3	49,9	21	12	86
K0790.102112045	B	22	12	14,5	20	33	45	9,9	39,5	59,3	30,3	54,9	21	12	86
K0790.102112050	B	22	12	14,5	20	33	50	9,9	39,5	59,3	30,3	59,9	21	12	86
K0790.102112060	B	22	12	14,5	20	33	60	9,9	39,5	59,3	30,3	69,9	21	12	86
K0790.102112070	B	22	12	14,5	20	33	70	9,9	39,5	59,3	30,3	79,9	21	12	86
K0790.102112080	B	22	12	14,5	20	33	80	9,9	39,5	59,3	30,3	89,9	21	12	86
K0790.102116030	B	22	16	19	20	33	30	13,1	39,5	59,3	30,3	43,1	21	16	153
K0790.102116035	B	22	16	19	20	33	35	13,1	39,5	59,3	30,3	48,1	21	16	153
K0790.102116040	B	22	16	19	20	33	40	13,1	39,5	59,3	30,3	53,1	21	16	153
K0790.102116045	B	22	16	19	20	33	45	13,1	39,5	59,3	30,3	58,1	21	16	153
K0790.102116050	B	22	16	19	20	33	50	13,1	39,5	59,3	30,3	63,1	21	16	153
K0790.102116060	B	22	16	19	20	33	60	13,1	39,5	59,3	30,3	73,1	21	16	153
K0790.102116070	B	22	16	19	20	33	70	13,1	39,5	59,3	30,3	83,1	21	16	153
K0790.102116080	B	22	16	19	20	33	80	13,1	39,5	59,3	30,3	93,1	21	16	153