

육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류 DIN EN ISO 4027

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.


표면 마무리:

스틸, 경도 등급 45 H, 검정색.


스테인레스 스틸 A2-70, 소재.

정보:

M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10의 팁 각도는 120°입니다.



도면



품목 요약

육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류, DIN EN ISO 4027

육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류 DIN EN ISO 4027

품목 요약

주문 번호	재질	D1	D2	L	T	SW
K0797.03X5	스틸	M3	-	5	1,2	1,5
K0797.03X6	스틸	M3	-	6	1,2	1,5
K0797.03X8	스틸	M3	-	8	1,2	1,5
K0797.03X10	스틸	M3	-	10	1,2	1,5
K0797.03X12	스틸	M3	-	12	1,2	1,5
K0797.03X16	스틸	M3	-	16	1,2	1,5
K0797.03X20	스틸	M3	-	20	1,2	1,5
K0797.04X5	스틸	M4	-	5	1,5	2
K0797.04X6	스틸	M4	-	6	1,5	2
K0797.04X8	스틸	M4	-	8	1,5	2
K0797.04X10	스틸	M4	-	10	1,5	2
K0797.04X12	스틸	M4	-	12	1,5	2
K0797.04X16	스틸	M4	-	16	1,5	2
K0797.04X20	스틸	M4	-	20	1,5	2
K0797.04X25	스틸	M4	-	25	1,5	2
K0797.05X5	스틸	M5	-	5	2	2,5
K0797.05X6	스틸	M5	-	6	2	2,5
K0797.05X8	스틸	M5	-	8	2	2,5
K0797.05X10	스틸	M5	-	10	2	2,5
K0797.05X12	스틸	M5	-	12	2	2,5
K0797.05X14	스틸	M5	-	14	2	2,5
K0797.05X16	스틸	M5	-	16	2	2,5
K0797.05X20	스틸	M5	-	20	2	2,5
K0797.05X25	스틸	M5	-	25	2	2,5
K0797.05X30	스틸	M5	-	30	2	2,5
K0797.06X6	스틸	M6	1,5	6	2	3
K0797.06X8	스틸	M6	1,5	8	2	3
K0797.06X10	스틸	M6	1,5	10	2	3
K0797.06X12	스틸	M6	1,5	12	2	3
K0797.06X16	스틸	M6	1,5	16	2	3
K0797.06X20	스틸	M6	1,5	20	2	3
K0797.06X25	스틸	M6	1,5	25	2	3
K0797.06X30	스틸	M6	1,5	30	2	3
K0797.06X35	스틸	M6	1,5	35	2	3
K0797.06X40	스틸	M6	1,5	40	2	3
K0797.06X45	스틸	M6	1,5	45	2	3
K0797.08X8	스틸	M8	2	8	3	4
K0797.06X50	스틸	M6	1,5	50	2	3
K0797.06X60	스틸	M6	1,5	60	2	3
K0797.08X10	스틸	M8	2	10	3	4
K0797.08X12	스틸	M8	2	12	3	4
K0797.08X14	스틸	M8	2	14	3	4
K0797.08X16	스틸	M8	2	16	3	4
K0797.08X20	스틸	M8	2	20	3	4
K0797.08X25	스틸	M8	2	25	3	4
K0797.08X30	스틸	M8	2	30	3	4
K0797.08X35	스틸	M8	2	35	3	4
K0797.08X40	스틸	M8	2	40	3	4
K0797.08X45	스틸	M8	2	45	3	4
K0797.08X50	스틸	M8	2	50	3	4
K0797.08X60	스틸	M8	2	60	3	4
K0797.10X10	스틸	M10	2,5	10	4	5
K0797.10X12	스틸	M10	2,5	12	6	5
K0797.10X16	스틸	M10	2,5	16	6	5
K0797.10X20	스틸	M10	2,5	20	6	5
K0797.10X25	스틸	M10	2,5	25	6	5
K0797.10X30	스틸	M10	2,5	30	6	5
K0797.10X35	스틸	M10	2,5	35	6	5
K0797.10X40	스틸	M10	2,5	40	6	5
K0797.10X45	스틸	M10	2,5	45	6	5
K0797.10X50	스틸	M10	2,5	50	6	5
K0797.10X60	스틸	M10	2,5	60	6	5

육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류 DIN EN ISO 4027

품목 요약

주문 번호	재질	D1	D2	L	T	SW
K0797.10X70	스틸	M10	2,5	70	6	5
K0797.10X80	스틸	M10	2,5	80	6	5
K0797.103X5	스테인레스 스틸	M3	-	5	1,2	1,5
K0797.103X6	스테인레스 스틸	M3	-	6	1,2	1,5
K0797.103X8	스테인레스 스틸	M3	-	8	1,2	1,5
K0797.103X10	스테인레스 스틸	M3	-	10	1,2	1,5
K0797.103X12	스테인레스 스틸	M3	-	12	1,2	1,5
K0797.103X16	스테인레스 스틸	M3	-	16	1,2	1,5
K0797.103X20	스테인레스 스틸	M3	-	20	1,2	1,5
K0797.104X5	스테인레스 스틸	M4	-	5	1,5	2
K0797.104X6	스테인레스 스틸	M4	-	6	1,5	2
K0797.104X8	스테인레스 스틸	M4	-	8	1,5	2
K0797.104X10	스테인레스 스틸	M4	-	10	1,5	2
K0797.104X12	스테인레스 스틸	M4	-	12	1,5	2
K0797.104X16	스테인레스 스틸	M4	-	16	1,5	2
K0797.104X20	스테인레스 스틸	M4	-	20	1,5	2
K0797.104X25	스테인레스 스틸	M4	-	25	1,5	2
K0797.105X5	스테인레스 스틸	M5	-	5	2	2,5
K0797.105X6	스테인레스 스틸	M5	-	6	2	2,5
K0797.105X8	스테인레스 스틸	M5	-	8	2	2,5
K0797.105X10	스테인레스 스틸	M5	-	10	2	2,5
K0797.105X12	스테인레스 스틸	M5	-	12	2	2,5
K0797.105X14	스테인레스 스틸	M5	-	14	2	2,5
K0797.105X16	스테인레스 스틸	M5	-	16	2	2,5
K0797.105X20	스테인레스 스틸	M5	-	20	2	2,5
K0797.105X25	스테인레스 스틸	M5	-	25	2	2,5
K0797.105X30	스테인레스 스틸	M5	-	30	2	2,5
K0797.106X6	스테인레스 스틸	M6	1,5	6	2	3
K0797.106X8	스테인레스 스틸	M6	1,5	8	2	3
K0797.106X10	스테인레스 스틸	M6	1,5	10	2	3
K0797.106X12	스테인레스 스틸	M6	1,5	12	2	3
K0797.106X16	스테인레스 스틸	M6	1,5	16	2	3
K0797.106X20	스테인레스 스틸	M6	1,5	20	2	3
K0797.106X25	스테인레스 스틸	M6	1,5	25	2	3
K0797.106X30	스테인레스 스틸	M6	1,5	30	2	3
K0797.106X35	스테인레스 스틸	M6	1,5	35	2	3
K0797.106X40	스테인레스 스틸	M6	1,5	40	2	3
K0797.106X45	스테인레스 스틸	M6	1,5	45	2	3
K0797.106X50	스테인레스 스틸	M6	1,5	50	2	3
K0797.106X60	스테인레스 스틸	M6	1,5	60	2	3
K0797.108X8	스테인레스 스틸	M8	2	8	3	4
K0797.108X10	스테인레스 스틸	M8	2	10	3	4
K0797.108X12	스테인레스 스틸	M8	2	12	3	4
K0797.108X14	스테인레스 스틸	M8	2	14	3	4
K0797.108X16	스테인레스 스틸	M8	2	16	3	4
K0797.108X20	스테인레스 스틸	M8	2	20	3	4
K0797.108X25	스테인레스 스틸	M8	2	25	3	4
K0797.108X30	스테인레스 스틸	M8	2	30	3	4
K0797.108X35	스테인레스 스틸	M8	2	35	3	4
K0797.108X40	스테인레스 스틸	M8	2	40	3	4
K0797.108X45	스테인레스 스틸	M8	2	45	3	4
K0797.108X50	스테인레스 스틸	M8	2	50	3	4
K0797.108X60	스테인레스 스틸	M8	2	60	3	4
K0797.110X10	스테인레스 스틸	M10	2,5	10	4	5
K0797.110X12	스테인레스 스틸	M10	2,5	12	4	5
K0797.110X16	스테인레스 스틸	M10	2,5	16	4	5
K0797.110X20	스테인레스 스틸	M10	2,5	20	4	5
K0797.110X25	스테인레스 스틸	M10	2,5	25	4	5
K0797.110X30	스테인레스 스틸	M10	2,5	30	4	5
K0797.110X35	스테인레스 스틸	M10	2,5	35	4	5
K0797.110X40	스테인레스 스틸	M10	2,5	40	4	5
K0797.110X45	스테인레스 스틸	M10	2,5	45	4	5

육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류 DIN EN ISO 4027

품목 요약

주문 번호	재질	D1	D2	L	T	SW
K0797.110X50	스테인레스 스틸	M10	2,5	50	6	5
K0797.110X60	스테인레스 스틸	M10	2,5	60	6	5
K0797.110X70	스테인레스 스틸	M10	2,5	70	6	5
K0797.110X80	스테인레스 스틸	M10	2,5	80	6	5