



UNILOCK 5축 기본 모듈 시스템 크기 50mm

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
단강.

표면 마무리:
기본 몸체, 산화처리.
기능면, 경화 처리 및 연마.

정보:

UNILOCK 5축 베이스 모듈(시스템 사이즈 50)은 홀 그리드 시스템이 있는 기계 테이블이나 T 슬롯 모델의 기계 테이블과 그리드 판 위에서 직접 조절할 수 있습니다. 시스템 사이즈 50의 베이직 모듈을 시스템 사이즈 80과 결합할 수도 있습니다. 모듈식 고정 시스템을 사용하여 소형 공작물을 쉽게 고정할 수 있습니다.

UNILOCK 클램핑 핀(D=18 mm)을 사용하는 UNILOCK 제로점 클램핑 시스템에 적합합니다.

적합한 클램핑 핀 하나를 이용해 일반적으로 사용되는 제로점 클램핑 시스템에도 직접 설치할 수 있습니다.

UNILOCK 클램핑 핀을 M8, M10 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 클램핑 파워가 형성됩니다:


- 클램핑 파워(M8) 15,000 N
- 클램핑 파워(M10) 25,000 N

소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워.

클램핑 핀은 반드시 클램핑 모듈에 교체 유닛을 조립한 상태로 고정해야 합니다.

UNILOCK 5축 기본 모듈 시스템 크기 50mm

도면



품목 요약

UNILOCK 5축 기본 모듈, 시스템 크기 50mm

주문 번호	타입	형태 타입	D	H	SW	견인력 kN	조임 토크 max. Nm
K1117.12050601	B	변형 방지	50	50	4	10	10