



토글 클램프, 스테인리스 스틸, 수평형, 파워 센서 있음

품목 설명/제품 이미지



for electrics



설명

재질:

토글 클램프, 스테인리스 스틸
그립 유닛, 폴리아미드
파워 센서, 스테인리스 스틸
전자 장치 하우징, 스테인리스 스틸

스페이서 슬리브, 스테인리스 스틸
나사 핀, 스테인리스 스틸
보호 캡, 열가소성

표면 마무리:

스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
보호 캡, 검정색

정보:

K1464 클램핑 피스 1세트 포함

기술 데이터:

파워 센서:

공칭력 F_{nom} : 클램핑력 F4

교정 범위: 0 - 클램핑력 F4

전체 시스템 정확도: 5% F_{nom}

한계력 FL: 120% F_{nom}

파괴력 FB: >200% F_{nom}

공칭 온도 범위 $B_{T,nom}$: -20 ~ +60 °C

부스터 전자 제품:

작동 전압: 10~30V DC

출력 신호(정격 출력) C_{nom} : 4 ~ 20mA 3 전도체

허용 부하: $<(U_b - 10V)/0,024A$

전기 접속: M12x1

접속 배장:

1: UB+

2: -

3: 0V / S-

4: S+

보호 등급: IP66

이용:

토글 클램프는 공작물을 고정하고 클램핑하기 위해 사용됩니다. 이는 조립 장치 및 고정 장치로 사용됩니다.

파워 센서가 있는 토글 클램프로 클램핑력을 측정 및 설정할 수 있습니다. 공작물을 이와 같이 정의하고 반복 가능한 클램핑을 할 수 있습니다.

클램핑 피스는 클램핑력을 설정하는 데 사용됩니다. 서로 다른 두께의 공작물에 맞는 다양한 높이의 클램핑 피스를 사용할 수 있습니다.

액세서리:

K1464

도면 설명:


1) 클램핑 피스 K1464

토글 클램프, 스테인리스 스틸, 수평형, 파워 센서 있음

품목 설명/제품 이미지



도면



토글 클램프, 스테인리스 스틸, 수평형, 파워 센서 있음

품목 요약

토글 클램프, 스테인리스 스틸, 수평형, 파워 센서 있음

주문 번호	구성품 색상	홀딩암의 개구 각도	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	홀딩력 F2 N	클램핑력 F3 N	클램핑력 F4 N	출력 신호
K1463.10600011	검회색 RAL 7021	86°	67°	160	1350	1900	720	1200	4-20mA
K1463.10800011	검회색 RAL 7021	86°	67°	200	2000	2800	830	1400	4-20mA
K1463.10600311	신호등 빨강 RAL 3020	86°	67°	160	1350	1900	720	1200	4-20mA
K1463.10800311	신호등 빨강 RAL 3020	86°	67°	200	2000	2800	830	1400	4-20mA

주문 번호	구성품 색상	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	D	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	L2	SW1	SW2
K1463.10600011	검회색 RAL 7021	26	10	5,5	26	43,5	45	51,9	maks. 16,4	M6	17	M12x1	90,2	86,1	30	186,6	60	94	11	3
K1463.10800011	검회색 RAL 7021	26	10	6,2	26	41,5	45	58,7	maks. 18,4	M8	17	M12x1	100,4	96,6	30	223,1	73,5	94	11	4
K1463.10600311	신호등 빨강 RAL 3020	26	10	5,5	26	43,5	45	51,9	maks. 16,4	M6	17	M12x1	90,2	86,1	30	186,6	60	94	11	3
K1463.10800311	신호등 빨강 RAL 3020	26	10	6,2	26	41,5	45	58,7	maks. 18,4	M8	17	M12x1	100,4	96,6	30	223,1	73,5	94	11	4