

육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입 DIN 985 확장형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.

표면 마무리:

스틸, 광택 처리.

스테인레스 스틸 A2, 자연적 마무리.

스테인레스 스틸 A4, 자연적 마무리.

정보:

너트가 나사산에 나사로 고정되면 플라스틱 링이 소성 및 탄성 변형됩니다. 탄성 부분은 너트 풀림을 방지하기 위해 방사형 잠금 장치를 생성합니다.

플라스틱 잠금 장치는 육각 너트가 스크류 커넥션에 완전히 고정된 경우에만 효과적입니다. 나사 길이는 너트에서 최소한 두 개의 나사산이 돌출되도록 선택해야 합니다.


플라스틱 잠금 장치의 소성 변형으로 인해 이 육각 너트는 한 번만 사용할 수 있습니다.

표는 최대 너트 높이 H max를 보여줍니다.

온도 범위:

-50 °C ~ +120 °C.

도면



품목 요약

육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입, DIN 985 확장형

주문 번호	본체 재질	경도 등급	D	E	H	M	SW	DIN
K1148.203	스틸	6-8	M3	6,08	4	2,4	5,5	DIN 985
K1148.204	스틸	6-8	M4	7,66	5	2,9	7	DIN 985
K1148.205	스틸	6-8	M5	8,79	5	3,2	8	DIN 985
K1148.206	스틸	8	M6	11,05	6	4	10	DIN 985
K1148.208	스틸	8	M8	14,38	8	5,5	13	DIN 985
K1148.210	스틸	8	M10	18,9	10	6,5	17	DIN 985
K1148.212	스틸	8	M12	21,1	12	8	19	DIN 985
K1148.214	스틸	8	M14	23,9	14	9,5	22	DIN 985
K1148.216	스틸	8	M16	26,76	16	10,5	24	DIN 985

육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입 DIN 985 확장형

품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	D	E	H	M	SW	DIN
K1148.220	스틸	8	M20	32,95	20	14	30	DIN 985
K1148.224	스틸	8	M24	39,55	24	15	36	DIN 985
K1148.227	스틸	8	M27	45,2	27	17	41	DIN 985
K1148.230	스틸	8	M30	50,85	30	19	46	DIN 985
K1148.306	스틸	10	M6	11,05	6	4	10	DIN 985
K1148.308	스틸	10	M8	14,38	8	5,5	13	DIN 985
K1148.310	스틸	10	M10	18,9	10	6,5	17	DIN 985
K1148.312	스틸	10	M12	21,1	12	8	19	DIN 985
K1148.314	스틸	10	M14	23,9	14	9,5	22	DIN 985
K1148.316	스틸	10	M16	26,76	16	10,5	24	DIN 985
K1148.320	스틸	10	M20	32,95	20	14	30	DIN 985
K1148.324	스틸	10	M24	35	24	15	36	DIN 985
K1148.327	스틸	10	M27	45,2	27	17	41	DIN 985
K1148.330	스틸	10	M30	50,85	30	19	46	DIN 985
K1148.103	스테인레스 스틸 A2	70	M3	6,08	4	2,4	5,5	유사형 DIN 985
K1148.104	스테인레스 스틸 A2	70	M4	7,66	5	2,9	7	유사형 DIN 985
K1148.105	스테인레스 스틸 A2	70	M5	8,79	5	3,2	8	유사형 DIN 985
K1148.106	스테인레스 스틸 A2	70	M6	11,05	6	4	10	유사형 DIN 985
K1148.108	스테인레스 스틸 A2	70	M8	14,38	8	5,5	13	유사형 DIN 985
K1148.110	스테인레스 스틸 A2	70	M10	18,9	10	6,5	17	유사형 DIN 985
K1148.112	스테인레스 스틸 A2	70	M12	21,1	12	8	19	유사형 DIN 985
K1148.114	스테인레스 스틸 A2	70	M14	23,9	14	9,5	22	유사형 DIN 985
K1148.116	스테인레스 스틸 A2	70	M16	26,76	16	10,5	24	유사형 DIN 985
K1148.120	스테인레스 스틸 A2	70	M20	32,95	20	14	30	유사형 DIN 985
K1148.124	스테인레스 스틸 A2	70	M24	39,55	24	15	36	유사형 DIN 985
-	스테인레스 스틸 A2	70	M27	45,2	27	17	41	유사형 DIN 985
K1148.130	스테인레스 스틸 A2	70	M30	50,85	30	19	46	유사형 DIN 985
K1148.603	스테인레스 스틸 A4	-	M3	6,08	4	2,4	5,5	유사형 DIN 985
K1148.604	스테인레스 스틸 A4	-	M4	7,66	5	2,9	7	유사형 DIN 985
K1148.605	스테인레스 스틸 A4	-	M5	8,79	5	3,2	8	유사형 DIN 985
K1148.606	스테인레스 스틸 A4	-	M6	11,05	6	4	10	유사형 DIN 985
K1148.608	스테인레스 스틸 A4	-	M8	14,38	8	5,5	13	유사형 DIN 985
K1148.610	스테인레스 스틸 A4	-	M10	18,9	10	6,5	17	유사형 DIN 985
K1148.612	스테인레스 스틸 A4	-	M12	21,1	12	8	19	유사형 DIN 985
K1148.614	스테인레스 스틸 A4	-	M14	23,9	14	9,5	22	유사형 DIN 985
K1148.616	스테인레스 스틸 A4	-	M16	26,76	16	10,5	24	유사형 DIN 985
K1148.620	스테인레스 스틸 A4	-	M20	32,95	20	14	30	유사형 DIN 985
K1148.624	스테인레스 스틸 A4	-	M24	39,55	24	15	36	유사형 DIN 985
K1148.627	스테인레스 스틸 A4	-	M27	45,2	27	17	41	유사형 DIN 985
K1148.630	스테인레스 스틸 A4	-	M30	50,85	30	19	46	유사형 DIN 985