

견고한 클램핑 조용 스토퍼

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

몸체, 주강.
클램핑 조, 경화 스틸.


표면 마무리:

검정 산화.
케이스 경화처리 클램핑 조요.


정보:

견고한 클램핑 조를 사용하여 기계 테이블 위에 고정시키는 공작물 혹은 장치용 스토퍼. 클램핑 조는 회전 가능: 가공 공작물용 매끄러운 면, 미가공 클램핑 면용 홈파인 면.

평평한 슬롯 인서트를 사용하여 스토퍼를 기계 테이블 슬롯에 정확하게 배치할 수 있습니다.



도면



품목 요약

견고한 클램핑 조용 스톱퍼

품목 요약

견고한 클램핑 조용 스톱퍼

주문 번호	적합한 슬롯 너비	B	B1	B2	D	H	H1	H3	L	L1	S
K1467.19	12/14/16/18	65	19	20	M6	85	38	40	132	66	12
K1467.26	20/22/24/28/30	75	26	20	M6	100	45	40	177	85,5	12
K1467.38	32/36/42	90	38	20	M6	120	56	40	211	95	12