

토글 로케이터 자동 복귀형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

타입 C 및 F:
볼, 스틸, 구면 시트, 단강.

타입 G 및 J:
볼, 단강, 구면 시트, 스틸.

표면 마무리:

타입 C 및 F:
볼, 경화처리 및 검정 산화처리. 구면 시트, 인산염처리.

타입 G 및 J:
볼, 인산염처리. 구면 시트, 경화처리 및 검정 산화처리.

정보:

토글 로케이터는 고정장치 제작에서 스톱, 서포트 및 압력 패드로 사용 됩니다.

연마된 서포트 면은 부하 해제 후 다시 초기 위치로 돌아갑니다.

볼이 비틀리지 않도록 고정되어 있음.

도면 설명:


타입 C: 수나사, 볼 플랫폼, 평평

타입 F: 수나사, 볼 플랫폼, 세레이션 있음

타입 G: 얼라인먼트 서포트, 볼 플랫폼, 평평

타입 J: 얼라인먼트 서포트, 볼 플랫폼, 세레이션 있음

도면



품목 요약

토글 로케이터, 자동 복귀형

주문 번호	타입	B	D2	D3	H	T	E	SW1	SW2	볼-Ø	부하 max. kN (정적 부하)
K1164.106	C	9	M6	7	13	-	11,5	10	-	9	8

토글 로케이터 자동 복귀형

품목 요약

주문 번호	타입	B	D2	D3	H	T	E	SW1	SW2	볼-Ø	부하 max. kN (정적 부하)
K1164.108	C	12	M8	9,5	18	-	15	13	-	12	16
K1164.110	C	15	M10	14	25	-	21,9	19	-	17	32
K1164.112	C	18	M12	20	36	-	31,2	27	-	25	64
K1164.116	C	24	M16	22	40	-	34,6	30	-	28	90
K1164.306	F	9	M6	7	13	-	11,5	10	-	9	8
K1164.308	F	12	M8	9,5	18	-	15	13	-	12	16
K1164.310	F	15	M10	14	25	-	21,9	19	-	17	32
K1164.312	F	18	M12	20	36	-	31,2	27	-	25	64
K1164.316	F	24	M16	22	40	-	34,6	30	-	28	90
K1164.403	G	-	M3	9	13	5	11,5	10	6	9	8
K1164.404	G	-	M4	12	18	6	15	13	8	12	16
K1164.405	G	-	M5	18	25	8	21,9	19	10	17	32
K1164.406	G	-	M6	26	36	10	31,2	27	16	25	64
K1164.408	G	-	M8	30	40	12	34,6	30	17	28	90
K1164.603	J	-	M3	9	13	5	11,5	10	6	9	8
K1164.604	J	-	M4	12	18	6	15	13	8	12	16
K1164.605	J	-	M5	18	25	8	21,9	19	10	17	32
K1164.606	J	-	M6	26	36	10	31,2	27	16	25	64
K1164.608	J	-	M8	30	40	12	34,6	30	17	28	90