

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 와서 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

와셔, 스틸 1.0715.

클램핑 웨지, 스틸 1.0715 또는 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

와셔, 아연 도금.

클램핑 웨지, 검정 산화 마무리 또는 자연적 마무리.

정보:


어댑터 플레이트, 브래킷 및 플레이트를 Ø16mm, Ø20mm 또는 Ø28mm 보어 홀이 있는 그리드 테이블 또는 플레이트에 고정하는 데 사용됩니다. 포인트 스톱퍼로써 사용할 수도 있으며 체인지 클램핑 플레이트를 배치 및 고정하는 데 사용할 수 있습니다. 소켓 헤드 스크류를 돌려 클램핑 웨지를 보어 홀에 고정합니다.

장점:

고정판의 재료 두께가 얇아도 작동함(금속: ≥8mm 또는 ≥4mm, 목재 ≥18mm).


보어 홀에서 표면을 손상하지 않는 클램핑.

높이 낮음.



클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 와서 있음

도면



품목 요약

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 와서 있음

주문 번호	본체 재질	D	D1	H	H1	H2	SW	B 클램핑 범위
K1504.016	스틸	16	40	48	17,5	7	6	0-14
K1504.120	스테인리스 스틸	20	40	48	21	7	6	0-10
K1504.028	스틸	28	40	68	28	7	6	0-23