

센터링 클램프, 외부 나사

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
스틸 몸체단강 부시

표면 마무리:
검정 산화.

정보:
센터링 클램프는 공작물을 홀에 센터링 및 클램핑하는 것을 가능하게 합니다.
센터링 클램프는 큰 스트로크를 보유하고 있습니다. 제품 팔레트는 클램핑 범위 Ø12 ~ Ø30mm를 커버합니다.
내부 나사가 있는 센터링 클램프는 그리드 시스템 M6에 적합합니다(적용사례 참조).

센터링 클램프, 외부 나사

도면



품목 요약

주문 번호	나사 종류	D	D1	L1	D min.	D3	H min.	H max.	L min.	SW	SW1	클램핑력 max. kN	조임 토크 max. Nm
K0893.061215	수나사	15	M6	12	12	11,4	22	27,5	4,8	9	2,5	1,5	2,2
K0893.061219	수나사	19	M6	12	15	14	24,5	32	4,8	12	4	2,5	6
K0893.081624	수나사	24	M8	16	19	17,8	26	35	4,5	15	5	4	10
K0893.081630	수나사	30	M8	16	24	23	32	44,5	7	19	5	4,5	10