

포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸, 볼 로크

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

포지셔닝 실린더와 볼, 스테인리스 스틸, 1.4542.

표면 마무리:


로케이팅 실린더와 볼, 경화 처리, 40 HRC, 자연적 마무리.

정보:

이 쉽게 조작할 수 있는 시스템으로 기계 셋업 시간이 기존의 방법보다 최대 12배 단축됩니다.

포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸, 볼 로크

도면



품목 요약

포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸, 볼 로크

주문 번호	클램핑 플레이트 두께 ± 0.13	D	D1	D2	L	L1	SW	홀딩력 F kN	조임 토크 max. Nm	주문 번호. 수리 키트
K1474.13013	13	13	22	M5	27,6	6	2,5	3,3	1,2	-
K1474.13020	20	13	22	M5	34,6	6	2,5	3,3	1,2	-
K1474.16020	20	16	32	M6	36,5	8	3	5,3	4,5	-
K1474.16025	25	16	32	M6	41,5	8	3	5,3	4,5	-
K1474.20020	20	20	40	M6	39,5	10	3	13,3	5,3	-
K1474.20025	25	20	40	M6	44,4	10	3	13,3	5,3	-
K1474.25020	20	25	45	M8	44	10	4	30	11	-
K1474.25025	25	25	45	M8	49	10	4	30	11	-
K1474.30020	20	30	50	M10	49	13	5	44	18	-
K1474.30025	25	30	50	M10	54	13	5	44	18	-
K1474.35020	20	35	60	M12	51	13	6	68	33	-
K1474.35040	40	35	60	M12	71	13	6	68	33	-
K1474.35050	50	35	60	M12	81	13	6	68	33	-
K1474.50020	20	50	75	M20	64	20	10	88	65	-