


텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 10Kg

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 레일.
플라스틱 볼 케이지.
C스틸 볼.

표면 마무리:

아연 도금 레일.
경화 처리된 볼.

주문 정보:

쌍으로 판매

정보:


부분 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 전체 길이보다 작습니다. 이는 서랍 또는 유사한 구조의 사물의 마찰을 감소시키고 높은 안정성을 보장하는 경제적인 솔루션입니다. 닫힌 위치에서 인터로킹. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 명시된 부하 용량은 20,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

주의:

모든 텔레스코픽 레일의 부하 용량은 DIN EN 15338 레벨 1에 따라 검사되었습니다.

텔레스코픽 레일, 스틸, 홀 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 10Kg

도면



품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 홀 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 10kg

주문 번호	A	A2	A3	B	H	L	L1	스트로크 S	T = 슬롯 깊이	지탱력 쌍 당 kg	서랍 깊이 부터 - 까지
K1566.0133	37	32	101	10	17	133	150	85	6-7	10	155 - 210
K1566.0164	37	32	132	10	17	164	182	104	6-7	10	185 - 260
K1566.0185	37	32	153	10	17	185	182	125	6-7	10	185 - 305
K1566.0210	37	32	178	10	17	210	214	138	6-7	10	220 - 340
K1566.0217	37	32	185	10	17	217	214	145	6-7	10	220 - 355
K1566.0241	37	32	209	10	17	241	246	157	6-7	10	250 - 390
K1566.0249	37	32	217	10	17	249	246	165	6-7	10	250 - 410
K1566.0430	37	32	398	10	17	430	278	328	6-7	10	430
K1566.0450	37	32	418	10	17	450	278	348	6-7	10	450
K1566.0480	37	32	448	10	17	480	310	366	6-7	10	480
K1566.0500	37	32	468	10	17	500	310	368	6-7	10	500



텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 10Kg

품목 요약

주문 번호	A	A2	A3	B	H	L	L1	스트로크 S	T = 슬롯 깊이	지탱력 쌍 당 kg	서랍 깊이 부터 - 까지
K1566.0550	37	32	518	10	17	550	342	424	6-7	10	550