


스위벨 패드 튜브 커넥터, 알루미늄, 안쪽 톱니

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
알루미늄 캐스팅.
너트, 스틸.

표면 마무리:
소프트 연마.
아연 도금 너트.

정보:
안쪽 톱니가 있는 조인트형 튜브 커넥터는 외부 톱니가 있는 조인트형 튜브 커넥터(K0485)와 한 개의 조인트로 합체 조립할 수 있습니다.


클램핑 나사를 조일 때의 최대 토크:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.

요청 시:
고정용 클램핑 레버.

액세서리:
- 육각 너트 DIN 985
- 육각 헤드 스크류 DIN 933
- 소켓 헤드 스크류 DIN 6912

도면 설명:
1) 15° 톱니

도면



품목 요약

스위벨 패드 튜브 커넥터, 알루미늄, 안쪽 톱니

품목 요약

스위벨 패드 튜브 커넥터, 알루미늄, 안쪽 톱니

주문 번호	A	C	D	E	G	H	K	L	M	N	S
K0487.518	5,3 (2x)	13	7	25	50	35	38	32,5	20	5	M6
K0487.530	6,5 (4x)	16	9	40	75	75	57	52,5	33	7,5	M8
K0487.540	8,5 (4x)	22	11	56	100	100	76	72	44	10	M10