




포지셔닝 실린더, 공압식

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

카본 스틸 하우징 및 클램핑 실린더.
스테인레스 스틸 볼.

표면 마무리:

경화 및 검정 산화 처리 하우징.
기능면 연마.

정보:


포지셔닝 및 클램핑 시스템은 모든 장착 위치의 장치(플레이트, 클램핑 타워 등)에 설치하기에 특히 적합합니다. 모듈식 구조로 포지셔닝 실린더의 숫자와 간격을 클램핑 작업에 최적으로 맞춰 조정할 수 있습니다. 포지셔닝 실린더의 좁은 직경으로 인해 포지셔닝 실린더 간의 거리를 좁힐 수 있습니다.

연결부가 "열린" 상태에서 포지셔닝 실린더를 작동하면 클램핑 볼 3개가 기계적으로 해제됩니다. 클램핑 볼 3개가 안쪽으로 이동하여 장치를 신속하게 교체할 수 있습니다. 클램핑을 위해 연결부의 공기는 "열린" 상태로 해제되며 "클램프" 연결부는 포지셔닝 실린더의 공기를 수용하게 됩니다. 클램핑 볼 3개가 외부 방향으로 다시 기계적으로 구동되며 교체 장치가 인장됩니다.

최적의 그립핑력을 유지하려면 포지셔닝 실린더에 공기를 연결하십시오.

포지셔닝 실린더, 공압식

도면



제품 요약

포지셔닝 실린더, 공압식

주문 번호	버전 2	타입	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	홀딩력 F1 N
K1486.11670	원추형	A	16	70	48	47,5	38	24,5	M5	M6	60	48	50	48	12	15	35	8	5	16	12	4000
K1486.31670	원통형	C	16	70	48	47,5	38	20	M5	M6	60	48	50	48	12	15	35	8	5	16	12	4000
K1486.12085	원추형	A	20	85	58	57,5	48	31,5	M6	M8	72	58	60	58	15	19	44	10	6	20	16	6300
K1486.32085	원통형	C	20	85	58	57,5	48	26	M6	M8	72	58	60	58	15	19	44	10	6	20	16	6300